

## PLC-BSC- 5DC/21

Rendelési szám: 2980225

Az ábrán a 24 V-os változat látható



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2980225>

6,2 mm-es PLC alapkapsok csavaros csatlakozással, bemeneti feszültség 5 V DC (relé, illetve optocsatoló nélkül)



### Kereskedelmi adat

|           |                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN       | <br>4 017918 820756 |
| Csomag    | 10                                                                                                     |
| Vámtarifa | 85369010                                                                                               |

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.02.09



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, GOST, GL

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

#### Tartozékok

| Termék | Típus leírás | Leírás |
|--------|--------------|--------|
|--------|--------------|--------|

#### Betápláló kapocs

|         |            |                                                                                 |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2966508 | PLC-ESK GY | betápláló kapocs, akár négy potenciál betáplálására, NS 35/7,5 sínre szerelhető |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|

#### Jelölés

|         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1051016 | ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN  | Jelölőcsík, Csík, fehér, feliratozva, feliratozható a következőkkel: Plotter, hosszában feliratozva: sorfolytonos számok, 1-10, 11-20 stb. 491-500-ig, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 6,15 x 10,5 mm |
| 5060935 | ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT | Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 6,15 x 10,5 mm                                                                       |
| 1051003 | ZB 6:UNBEDRUCKT        | Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 6,15 x 10,5 mm                                                                       |

#### szerelés

|         |                              |                                                                                                                                                 |
|---------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0801762 | NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM  | kalaprofilos alapsín, anyaga: réz, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m                                           |
| 0801733 | NS 35/ 7,5 PERF 2000MM       | Kalapsín, anyaga horganyzott és vastag rétegben passzivált acél, lyukasztott, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm                |
| 0801681 | NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM     | kalaprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m                                          |
| 0801377 | NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM | Hordozósín, Szélesség: 35 mm, Magasság: 7,5 mm, Hossz: 2000 mm, Szín: ezüstszerű                                                                |
| 1201756 | NS 35/15 AL UNPERF 2000MM    | Kalapsín, húzott profil, magas kivitel, nem lyukasztott, vastagsága 1,5 mm, anyaga alumínium, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm |
| 1201895 | NS 35/15 CU UNPERF 2000MM    | kalaprofilos alapsín, anyaga: réz, perforálás nélkül, 1,5 mm vastag, magassága 15 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m                             |
| 1201730 | NS 35/15 PERF 2000MM         | Kalapsín, anyaga horganyzott és vastag rétegben passzivált acél, lyukasztott, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm                 |
| 1201714 | NS 35/15 UNPERF 2000MM       | Kalapsínek, anyaga: acél, nem lyukasztott, magassága 15 mm, szélességes 35 mm, hossza: 2 m                                                      |

|         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1201798 | NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM | kalapprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, 2,3 mm vastag, magassága 15 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m                                                                                                                                                     |
| 2966841 | PLC-ATP BK                 | Szigetelőlap, 2 mm vastag, minden PLC-csatlakozósáv elején és végén elhelyezendő. Ezen kívül használható még: csoportok optikai leválasztására, szomszédos PLC-interfészek különböző feszültségeinek biztonságos leválasztására a DIN VDE 0106-101 szerint, leválasztásra |

#### szerszámok

|         |               |                                                                                                                                               |
|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1204517 | SZF 1-0,6X3,5 | Működtető szerszám, ST kapcsolókhoz, hornyos csavarhúzóként is alkalmazható, mérete: 0,6 x 3,5 x 100mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes |
|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### átkötések

|         |                 |                                                                |
|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| 2966812 | FBST 6-PLC BU   | Dugaszolható híd, Hossz: 6 mm, Pólusszám: 2, Szín: kék         |
| 2966825 | FBST 6-PLC GY   | Dugaszolható híd, Hossz: 6 mm, Pólusszám: 2, Szín: szürke      |
| 2966236 | FBST 6-PLC RD   | Dugaszolható híd, Hossz: 6 mm, Pólusszám: 2, Szín: vörös       |
| 2967688 | FBST 8-PLC GY   | Dugaszolható híd, Hossz: 8 mm, Pólusszám: 2, Szín: szürke      |
| 2966692 | FBST 500-PLC BU | Végtenelített dugaszolt áthidalás, Hossz: 500 mm, Szín: kék    |
| 2966838 | FBST 500-PLC GY | Végtenelített dugaszolt áthidalás, Hossz: 500 mm, Szín: szürke |
| 2966786 | FBST 500-PLC RD | Végtenelített dugaszolt áthidalás, Hossz: 500 mm, Szín: vörös  |

#### További termékek

| Termék | Típus leírás | Leírás |
|--------|--------------|--------|
|--------|--------------|--------|

#### Relék

|         |                   |                                                                                                           |
|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2961370 | REL-MR 4,5DC/21AU | dugaszolható miniatűr jelfogó, többretegű érintkezővel, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 4,5 V DC   |
| 2961367 | REL-MR- 4,5DC/21  | dugaszolható miniatűr jelfogó, teljesítmény-érintkezővel, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 4,5 V DC |

#### Általános

|         |                    |                                                                                                          |
|---------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2967989 | OPT- 5DC/ 24DC/ 2  | Dugaszolható miniatűr szilárdtest relé, nagy teljesítményű szilárdtest relé, bemeneti feszültség: 5 V DC |
| 2967992 | OPT- 5DC/ 48DC/100 | Dugaszolható miniatűr szilárdtest relé, bemeneti szilárdtest relé, bemeneti feszültség: 5 V DC           |

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Műszaki módosítás fenntartva;