Kivonat az online katalógusból

OV-24DC/ 60DC/4

Rendelési szám: 2982647



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2982647

Szilárdtest relé, a vezérlő- és a terhelőkörök jelerősítésére és galvanikus leválasztásra, dugaszolható a beforraszthető SIM-AMS foglalatba, ill. közvetlenül a nyomtatott áramköri lapba szerelhető, bemenet: 4,25-32 V DC, kimenet: 1-60 V DC/4 A

Termék jegyzetek
WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.03.15

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 131971
Csomag	10
Vámtarifa	85362010
Katalógusoldal információ	Oldal 559 (CAT-7-2013)

Muszaki adatok

Bemeneti adatok

Bemeneti feszültség U_N	24 V DC
Bemeneti feszültségtartomány	4,25 V DC ... 32 V DC
"0"-jel feszültség kapcsolási küszöb	< 1 V DC
"1"-jel feszültség kapcsolási küszöb	> 3,3 V DC

Tip. bemeneti áram U_N esetén	15 mA
Bekapcsolási idő tipikus	< 100 µs
Tipikus kikapcsolási idő	< 250 µs
Átviteli frekvencia	100 Hz

Kimeneti adatok

Kimeneti feszültség-tartomány	1 V DC ... 60 V DC
Tartós határáram	4 A (lásd az öregedési jelleggörbét)
Minimális terhelőáram	1 mA
Szivárgóáram	100 µA
Lökőáram	25 A (tp = 1 s)
Feszültségesés max. tartós határáram esetén	0,5 V
Kimeneti kapcsolás	2 vezetékes
Védelem megnevezése	Polaritásvédelem
Védőkapcsolás/-alkatrész	polaritásvédelmi dióda

Általános adatok

Szélesség	10,5 mm
Magasság	43 mm
Mélység	25,4 mm
Vizsgálófeszültség bemenet/kimenet	4 kV (50 Hz, 1 min)
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 80 °C
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szerelési utasítás	sorolható > 20 mm távolságban
Üzemmód	100 % ED
Szabványok/előírások	EN 61000-4-2
	EN 61000-4-3
	EN 61000-4-4
	EN 55011
Méretezési feszültséglökés / szigetelés	alapszigetelés

Tanúsítványok


Tanúsítások	cULus Recognized

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Rajzok


Diagram



Méretrajz



Kapcsolási rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;