

SACC-MS-5CON-PG 7-M SCO


Rendelési szám: 1542965

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1542965>

Szenzor/aktor dugasz, egyenes dugasz, 5 pólusú, M12-SPEEDCON, A-kódolású, csavaros csatlakozás, fém recés csavar, Pg7-es tömszelence



Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 097673
Csomag	1
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 22 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.05.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	60 V
Pólusszám	5
Átmeneti ellenállás	≤ 8 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat)
Általános jellemzők	
Szabványok/előírások	M12-csatlakozó IEC 61076-2-101
Kódolás	A - standard
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP67
Csatlakoztatási ciklus	≥ 100
Meghúzási nyomaték	0,4 Nm (M12 recés csavar) 0,2 Nm (Csavaros kapcsok) 0,8 Nm ... 1 Nm (Szorítócsavar)
	A csatlakozóbetétet a csőcsonkos készülékkel együtt ütközésig csavarja el
Érintkező anyaga	Cu-ötvözet
Érintkezőfelület anyaga	CuSnZn
Érintkezőtartó anyaga	PA 66
Fogantyútest anyaga	PBT
Recézet anyaga	nikkelezett cink présöntvény
Tömítés anyaga	NBR
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Érkeresztmetszet	0,25 mm ² ... 0,75 mm ²
AWG vezeték-keresztmetszet	24 ... 18
Szerelési utasítás	Az erek érvég hüvelyekkel vagy anélkül is csatlakoztathatók
Vezeték külső átmérője	4 mm ... 6 mm
Állapotjelzés	nincs

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék Típus leírás Leírás

Védelmi és záró elemek

1430873	PROT-M12 FS-PA-CHAIN	Zárósapka, M12-es méret, műanyagból, rögzítőszalaggal szenzorvezetékekhez, üres M12-es dugaszokhoz
---------	----------------------	--

kábelek/vezetők

1501676	SAC-5P-100,0-PUR/0,34	Kábeltekercs, PUR halogénmentes fekete, 5 pólusú, vezeték színe barna/ fehér/ kék/ fekete/ zöld-sárga, vezeték hossza 100 m
---------	-----------------------	---

szerszámok


1208445	SACC BIT M12-D20	Dugaszbetét a szabadon konfekcionálható hosszanti rovátkás SACC M12 csatlakozók szereléséhez, kivéve a QUICKON gyorscsatlakozású M12 csatlakozókat, 4 mm-es hatlapú csavarhúzóhoz
1208429	TSD 04 SAC	Nyomatékkulcs, előre beállított 0,4 Nm nyomatékkal és 4 mm-es hatlapú behajtóval M12 csatlakozókhoz
1212224	TSD-M 1,2NM	Nyomatékkulcs, pontosság az EN ISO 6789 szabvány szerint, 0,3 - 1,2 Nm között állítható
1212600	TSD-M SAC-BIT ADAPTER	Adapter-betét, a TSD-M... nyomatékkulcsokhoz, E6,3-1/4" hajtás, 4 mm-es hatlapú rögzítővel a SAC betétek befogadására

Általános

1436505	SACC-M12-SET/2,5-3,5	Szenzor/aktor csatlakozó, tartozék, Pg7 szorítócsavar és tömítés, árnyékolatlan M12 csatlakozókhoz, kábelátmérő: 2,5 mm - 3,5 mm
---------	----------------------	--



Rajzok

Méreterajz



M12 x 1 dugasz, egyenes


Sematikus rajz



Dugasz/aljzat M12

M12 kábelcsatlakozási oldal (csavaros csatlakozás)

M12 dugasz tűkiosztása, 5 pólusú, "A" kódolás, tűk felől nézve



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;