

Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU BK PE

Rendelési szám: 1642182



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1642182>

QUICKON vezetékösszekötő, fekete, 3+PE pólusú, 0,75 mm² ... 1,5 mm² / 500 V / 15 A, 6 mm ... 12 mm kábelátmérőhöz.

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 951177
Csomag	1
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 382 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.08.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános paraméterek

Szerelési útmutató	A vezeték ismételt érintkezése esetén arról a legutolsó érintkezési helyet le kell vágni. QUICKON komponensek csak terhelés-/feszültségmentes állapotban működtethetők.
Szín	fekete
Csatlakozástechnika	QUICKON csatlakozás
Csatlakozási mód	IDC csatlakozás

Pólusszám	4
Anyacsavar kulcsmérete	19 mm
Anyacsavar meghúzási nyomatéka	3 Nm
Érintkezőtartó kulcsmérete	24 mm
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,75 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	1,5 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,75 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	1 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	18
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	16

Vezetékadatok

Sodratfelépítés a VDE 0295 szerint / legkisebb huzalátmérő	VDE 0295, 1 - 6 osztály / min. 0,15 mm
Érszigetelés anyaga	PVC/PE
Érátmérő a szigeteléssel együtt	1,8 mm ... 3 mm
Vezeték külső átmérője	6 mm ... 12 mm

Környezeti feltételek

Védettség	IP65/IP67
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 80 °C (A kábelgyártó előírásait is figyelembe kell venni.)
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-40 °C ... 80 °C
Hőmérséklet a következő vezetékcsatlakozásnál	-5 °C ... 50 °C (A kábelgyártó előírásait is figyelembe kell venni.)

Villamos paraméterek

I _N névleges áram	15 A
Méretezési áram	15 A
Méretezési feszültség (III/3)	500 V
Méretezési feszültség (III/2)	800 V
Méretezési feszültség (II/2)	1000 V
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	6 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	6 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	6 kV

Mechanikai paraméterek

QUICKON csatlakozás csatlakozási gyakorisága	max. 10
Az ütésbehatás kategóriája	3

Anyagadatok

Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	Ónozott
Érintkezőtartó anyaga	PA
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Túlfeszültség kategória	III
Szennyeződési fok	3

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, VDE Zeichengenehmigung

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
--------	--------------	--------

Védelmi és záró elemek


1400260	SEALING PLUG 12X22 RD	Záródugasz, a többszörös tömítések és tömszelencék nem használt furatainak lezárásához, átmérő: 12 mm
---------	-----------------------	---

szerszámok


1205862	MICROFOX SC	Oldalvágó Cu-vezetékhez, 1,5 mm átmérőig
1670895	QSS 19	Dugaszkulcs, a QUICKON anyacsavar meglazításához ill. meghúzásához, kulcsszélesség 19 mm

Rajzok

Diagram



Méretrajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;