


FLKM-D37 SUB/B/LA

Rendelési szám: 2281704

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2281704>

VARIOFACE modul, csavaros csatlakozással és D-Subminiatur anya csatlakozóval, NS 35/7.5 sínre szerelhető, pólusok száma: 37




Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.09.04



Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 054953
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 249 (IF-2007)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

U_N névleges feszültség	24 V DC
Max. áramterhelhetőség áganként	2,5 A
Pólusszám	37
Szélesség	112,5 mm
Magasság	77 mm

Mélység	58,5 mm
Állapotjelzés	LED
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Tesztfeszültség	500 V (50 Hz, 1 min)
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szabványok/előírások	IEC 60664 DIN EN 50178 IEC 62103
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	II

Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Nyomtatott csatlakozás
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC / EN
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Csupaszolási hossz	8 mm
Csavarmenet	M3

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
kábelek/vezetők		
2302434	CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../...	Árnyékolt, kerek kábel két D-SUB-dugasszal, konfekcionált, variálható kábelhossz
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Árnyékolt, kerek kábel egy D-SUB-aljzattal és dugasszal, konfekcionált, variálható kábelhossz
2302191	CABLE-D37SUB/B/S/ 50/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt, kerek kábel, 37-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 0,5 m
2302201	CABLE-D37SUB/B/S/100/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt, kerek kábel, 37-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 1 m
2302214	CABLE-D37SUB/B/S/150/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt, kerek kábel, 37-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 1,5 m
2302227	CABLE-D37SUB/B/S/200/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt, kerek kábel, 37-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 2 m
2302230	CABLE-D37SUB/B/S/300/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt, kerek kábel, 37-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 3 m
2302243	CABLE-D37SUB/B/S/400/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt, kerek kábel, 37-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 4 m
2302256	CABLE-D37SUB/B/S/600/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt, kerek kábel, 37-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 6 m


Általános

2900912	CABLE-D-37SUB-M-OE-0,25- S/...	Árnyékolt kábel egy 37 pólusú D-SUB dugasszal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 37-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: változó
2926577	CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/ S/0,5M	Árnyékolt kábel egy 37 pólusú D-SUB dugasszal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 37-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 0,5 m
2926580	CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/ S/1,0M	Árnyékolt kábel egy 37 pólusú D-SUB dugasszal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 37-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 1 m
2926593	CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/ S/1,5M	Árnyékolt kábel egy 37 pólusú D-SUB dugasszal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 37-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 1,5 m
2926603	CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/ S/2,0M	Árnyékolt kábel egy 37 pólusú D-SUB dugasszal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 37-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 2 m


2926616	CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/3,0M	Árnyékolt kábel egy 37 pólusú D-SUB dugasszal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 37-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 3 m
2926629	CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/4,0M	Árnyékolt kábel egy 37 pólusú D-SUB dugasszal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 37-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 4 m
2926632	CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/6,0M	Árnyékolt kábel egy 37 pólusú D-SUB dugasszal és egy nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 37-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 6 m

Rajzok

Kapcsolási rajz



Sematikus rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;