



**VIP-2/SC/FLK10**

Rendelési szám: 2315010

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2315010>

VARIOFACE modul, csavaros csatlakozással és szalagkábel csatlakozóval, NS 35 hordozósínre szereléshez, dugasz csatlakozóval, valamint rövid és hosszú zárókengyellel az aljzatokhoz, pólusszám: 10

**Kereskedelmi adat**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| EAN                       | <br>4 046356 310062 |
| Csomag                    | 1  |
| Vámtarifa                 | 85369010   |
| Katalógusoldal információ | Oldal 524 (CAT-7-2013)   |

**Termék jegyzetek**

WEEE/RoHS-megfelelo: 2007.11.22



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

**Muszaki adatok****Általános adatok**

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| $U_N$ névleges feszültség      | 60 V AC/DC |
| Max. áramerhelhetőség áganként | 1 A        |
| Pólusszám                      | 10         |
| Szélesség                      | 34,7 mm    |

|  |  |
|--|--|
| Magasság                                   | 65,5 mm                                |
| Mélység                                    | 56 mm                                  |
| Állapotjelzés                              | nincs                                  |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi)             | -20 °C ... 50 °C                       |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C                       |
| Beépítési pozíció                          | tetszőlegesen                          |
| Szabványok/előírások                       | IEC 60664<br>DIN EN 50178<br>IEC 62103 |
| Szennyeződési fok                          | 2                                      |
| Túlfeszültség kategória                    | II                                     |
| Méretezési lökőfeszültség                  | 0,6 kV                                 |

#### Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Megnevezés csatlakozás               | Nyomtatott csatlakozás |
| Szabvány szerinti csatlakozás        | IEC / EN               |
| Csatlakozási mód                     | Csavaros csatlakozás   |
| Tömör vezeték keresztmetszet min     | 0,2 mm <sup>2</sup>    |
| Tömör vezeték keresztmetszet max     | 4 mm <sup>2</sup>      |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm <sup>2</sup>    |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min | 24                     |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max | 12                     |
| Csupaszolási hossz                   | 8 mm                   |
| Csavarmenet                          | M 3                    |

#### Csatlakozás 2 csatlakozási adatok

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Megnevezés csatlakozás | Vezérlési szint                |
| Csatlakozások száma    | 1                              |
| Csatlakozási mód       | IDC / FLK - tűskesáv (2,54 mm) |
| Pólusszám              | 10                             |

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, cULus Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

## Tartozékok

| Termék         | Típus leírás       | Leírás   |
|----------------|--------------------|--|
| <b>Jelölés</b> |                    |  |
| 0818085        | UC-TM 6            | Jelölő kapsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapcsolási szélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 5,6 x 10,5 mm |
| 0811862        | ZB 22:UNBEDRUCKT   | Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapcsolási szélességhez: 22 mm, Szövegmező mérete: 10,5 x 21,8 mm                                   |
| 0809793        | ZB 5,08:UNBEDRUCKT | Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapcsolási szélességhez: 5,08 mm, Szövegmező mérete: 4,98 x 10,5 mm                                 |

## kábelek/vezetők

|         |                          |  |
|---------|--------------------------|--|
| 2299204 | FLK 10/EZ-DR/ 50/KONFEK  | Konfekcionált kerek kábel két 10-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 0,5 m |
| 2299217 | FLK 10/EZ-DR/ 100/KONFEK | Konfekcionált kerek kábel két 10-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 1 m   |
| 2299220 | FLK 10/EZ-DR/ 150/KONFEK | Konfekcionált kerek kábel két 10-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 1,5 m |
| 2299233 | FLK 10/EZ-DR/ 200/KONFEK | Konfekcionált kerek kábel két 10-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 2 m   |
| 2299246 | FLK 10/EZ-DR/ 300/KONFEK | Konfekcionált kerek kábel két 10-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 3 m   |
| 2299259 | FLK 10/EZ-DR/ 400/KONFEK | Konfekcionált kerek kábel két 10-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 4 m   |
| 2299262 | FLK 10/EZ-DR/ 600/KONFEK | Konfekcionált kerek kábel két 10-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 6 m   |
| 2299275 | FLK 10/EZ-DR/ 800/KONFEK | Konfekcionált kerek kábel két 10-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 8 m   |
| 2299288 | FLK 10/EZ-DR/1000/KONFEK | Konfekcionált kerek kábel két 10-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 10 m  |
| 2295059 | FLK EZ-DR.../.../...     | Kerek kábel, konfekcionált, nem árnyékolt, variálható kábelhossz                           |


|         |                         |  |
|---------|-------------------------|--|
| 2318376 | VIP-CAB-FLK10-0,14/...  | Konfekcionált kerek kábel két beöntött 10-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés). A kábel egy 90° és egy 180°-os dugasszal rendelkezik, kábelhossz: változó |
| 2318305 | VIP-CAB-FLK10/0,14/0,5M | Konfekcionált kerek kábel két beöntött 10-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés). A kábel egy 90° és egy 180°-os dugasszal rendelkezik, kábelhossz: 0,5 m   |
| 2318318 | VIP-CAB-FLK10/0,14/1,0M | Konfekcionált kerek kábel két beöntött 10-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés). A kábel egy 90° és egy 180°-os dugasszal rendelkezik, kábelhossz: 1 m     |
| 2318321 | VIP-CAB-FLK10/0,14/1,5M | Konfekcionált kerek kábel két beöntött 10-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés). A kábel egy 90° és egy 180°-os dugasszal rendelkezik, kábelhossz: 1,5 m   |
| 2318334 | VIP-CAB-FLK10/0,14/2,0M | Konfekcionált kerek kábel két beöntött 10-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés). A kábel egy 90° és egy 180°-os dugasszal rendelkezik, kábelhossz: 2 m     |
| 2318347 | VIP-CAB-FLK10/0,14/3,0M | Konfekcionált kerek kábel két beöntött 10-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés). A kábel egy 90° és egy 180°-os dugasszal rendelkezik, kábelhossz: 3 m     |
| 2318350 | VIP-CAB-FLK10/0,14/4,0M | Konfekcionált kerek kábel két beöntött 10-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés). A kábel egy 90° és egy 180°-os dugasszal rendelkezik, kábelhossz: 4 m     |
| 2318363 | VIP-CAB-FLK10/0,14/6,0M | Konfekcionált kerek kábel két beöntött 10-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés). A kábel egy 90° és egy 180°-os dugasszal rendelkezik, kábelhossz: 6 m     |

#### Általános

|         |             |  |
|---------|-------------|--|
| 5147777 | BLUEMARK X1 | Nyomtató UV technológiával UniCard formátumú műanyag lapkák feliratozásához. |
|---------|-------------|--|

#### Rajzok

##### Kapcsolási rajz



**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;