



HC-B 6-I-CT-M

Rendelési szám: 1648157

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1648157>

HEAVYCON dugaszbetét, B6 sorozat, 6 pólusú, krimpérintkezőkhöz.
PE csatlakozás húzóhüvelyes technikával.

| Kereskedelmi adat | |
|---------------------------|---|
| EAN |  4 046356 092272 |
| Csomag | 10 |
| Vámtarifa | 85366990 |
| Katalógusoldal információ | Oldal 437 (CAT-4-2013) |

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok**Általános adatok**

| | |
|--------------------------------|--|
| Megjegyzés | B6 kialakítású HEAVYCON-ADVANCE és HEAVYCON tokozathoz, CK 2,5-ED krimpérintkezők (a krimpérintkezőket nem mellékeljük). |
| Csatlakozástechnika | Krimpcsatlakozás |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 125 °C (érintkező-melegedéssel együtt) |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Túlfeszültség kategória | III |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Védettség | IP20 |
| Építési és vizsgálati előírások | DIN EN 61984 |
| | DIN EN 60664 |
| | IEC 60352 |
| Pólusszám | 6+PE |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 500 |
| Kialakítás | B6 |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC / EN |
| Csatlakozási keresztmetszet | 0,5 mm ² ... 4 mm ² |
| AWG csatlakozási keresztmetszet | 20 ... 12 |
| Az egyes erek csupaszolási hossza | 7,5 mm |
| Szerelési utasítás | Kódolás CP-HC kódolóprofillal (1686478). HC-B6.../ HC-B10 ... 2 kódolóprofilhoz. HC-B16.../ HC-B24 ... 4 kódolóprofilhoz. |
| Szerelési útmutató | B6-os készülékhez. A csatlakozókat csak teher- és feszültségmentes állapotban szabad dugaszolni. A krimpérintkezők leszerelése csavarhúzó segítségével történik. A nyílás a csavarhúzó számára a vezetékbevezető nyílás mellett található. |

Anyagadatok

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Érintkező anyaga | Rézötívözet |
| Érintkezőfelület anyaga | Ag (alternatíva: Au) |
| Érintkezőtartó anyaga | PA |

Villamos paraméterek

| | |
|-------------------------------|-------|
| Méretezési feszültség (III/3) | 500 V |
| Méretezési átütési szilárdság | 6 kV |
| Méretezési áram | 16 A |

Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, cULus Recognized


Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

| Tartozékok | | |
|-----------------------|-------------------------|---|
| Termék | Típus leírás | Leírás |
| dugasz/adapter | | |
| 1686478 | CP-HC | Kódolóprofil, csíkonként 4 kódolóprofil, csomagolási egységenként 40 csík, kódolóvájatokba történő becsúsztatásra |
| szerszámok | | |
| 1662722 | CK2,5-EWZ | Reteszéleslazító szerszám, csavart CK- 2,5-... érintkezőkhöz |
| 1687419 | CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 | Krimpelőfogó csavart érintkezőkhöz, CK 1,6 ED... és CK 2,5 ED... |
| Általános | | |
| 1586112 | HC-B 6-ANDOCK | Felfogó keret, B10 kialakítású érintkezőbetétekhez, 4 laposfejű M5 csavarral, betolás-kiegyenlítés az x/y tengelyen +- 1,5mm |
| 1660407 | HC-B 24-ADP-B 6-GY | HEAVYCON adapterlap, B24 kialakításról B6 kialakításra, a B24 kialakítás falkivágásaihoz, szürke |
| 1644326 | HC-B-3PE | PE többszöröző, 3 PE csatlakozáshoz, HC-B (a HC-B..E..ZZ kivételével) / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64 érintkezőbetétekhez |
| 1604997 | HC-B-PES | PE csavar, HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64 érintkezőbetétekhez |
| 1685327 | HC-B-ZG | Húzó tehermentesítő bilincsek, a következő sorozatok érintkezőbetéteihez: B-, BB-, D 40, D 64, DD és HV, egyenes vezetékkeágazással |
| 1685330 | HC-B-ZS | Húzó tehermentesítő bilincsek, a következő sorozatok érintkezőbetéteihez: B-, BB-, D 40, D 64, DD és HV, oldalsó vezetékkeágazással |
| 1772722 | HC-CB | Kódolócsap, legfeljebb hat azonos pólusszámú dugasz tévesztésmentes csatlakoztatását teszi lehetővé |
| 1676860 | HC-CBU | Kódolóaljzat legfeljebb 16 dugasz kódolásához |
| 1676857 | HC-CST | Kódolótüske legfeljebb 16 dugasz kódolásához |
| 1660957 | HC-SMP 125-B 6-AML | HEAVYCON szerelőkeret hosszanti kengyellel ellátott falra szerelhető tokozattal, B6 kialakítású érintkezőbetétekhez |
| 1687998 | HC-SMR-2B 6 | HEAVYCON szerelőkeret, két B6 kialakítású érintkezőbetéthez |
| 1687956 | HC-SMR-B 6 | HEAVYCON dugaszszerelő keret, B6-os kialakítású érintkezőbetétekhez |


Rajzok

Diagram





Derating-görbe



Méretrajz



Dugaszbetét




Szerelési kivágás



Sematikus rajz

Csatlakozóoldali pólusra



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;