

SACC-DSI-M12MS-17CON-M16/0,5

Rendelési szám: 1419726



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1419726>

Szenzor/aktor beépíthető dugasz, 17 pólusú, M12-SPEEDCON, fal mögötti/csavaros szerelés M16 menettel, 0,5 m halogénmentes TPE érvezetékkel, 17 x 0,14 mm²



Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 533577
Csomag	1
Vámtarifa	85444290
Katalógusoldal információ	Oldal 244 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.09.29



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	1,5 A
Méretezési feszültség	30 V
Pólusszám	17
Átmeneti ellenállás	≤ 3 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ

Kábelhossz	0,5 m
------------	-------

Általános jellemzők

Szabványok/előírások	M12-csatlakozó IEC 61076-2-101
Kódolás	A - standard
Tűlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP67
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	Au
Érintkezőtartó anyaga	PA 66
Recézet anyaga	nikkelezett cink présöntvény
Tömítés anyaga	NBR
Szerelési mód	Fal alatti szerelés M16 x 1,5 lapos anyával
Csatlakozási mód	Külön erek
Állapotjelzés	nincs

Vezeték paraméterek

Kábeltípus	TPE sodrat
Érkeresztmetszet	0,14 mm ²
AWG jelvezeték	26
Érszínek	színkódolás: DIN 47100
Érszigetelés anyaga	TPE
Vezeték anyaga	ónozott Cu érvezeték

Tanúsítványok



Tanúsítások



GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:


Rajzok

Méretrajz



Készülék ház kivágás az M16 rögzítőmenethez, szerelőfal menettel

Készülék ház kivágás M16 rögzítőmenethez, szerelőfal átmenő furattal (választhatóan elcsavarodást gátló kialakításban)




Kapcsolási rajz

1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GYPK
12	RDBU
13	WHGN
14	BNGN
15	WHYE
16	YEBN
17	WHGY

Az M12 dugasz érintkező kiosztása

Sematikus rajz

M12 dugasz pólusábrája, 17 pólusú, dugaszoldali nézet



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;