

**W-sorozat  
WAP WDK2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Product image****Klippon® Connect húzókegyeles technológiával**

A számos különböző kivitelben kapható húzókegyeles csatlakozással felszerelt sorkapcsok mindegyike rendkívül megbízható, így jelentősen megkönnyíti a tervezést és a működésbiztonság optimalizálását. Állítsák bármilyen kihívás elé, a Klippon® Connect bevált megoldásokat kínálja.

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Típus          | WAP WDK2.5                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1059100000</a> |
| Verzió         | W-sorozat, Véglap          |
| GTIN (EAN)     | 4008190101954              |
| Menny.         | 20 Stück                   |

**W-sorozat  
WAP WDK2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Szélesség   | 1,5 mm  | Szélesség (coll) | 0,059 inch |
| Magasság    | 69 mm   | Magasság (coll)  | 2,717 inch |
| Mélység     | 54,5 mm | Mélység (coll)   | 2,146 inch |
| Nettó tömeg | 4,587 g |                  |            |

**Hőmérsékletek**

|                                     |               |                                     |        |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------|
| Tárolási hőmérséklet, max.          | 40 °C         | Tárolási hőmérséklet, min.          | 10 °C  |
| Tárolási hőmérséklet                | 10 °C...40 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 120 °C        |                                     |        |

**Anyag adatok**

|                          |       |      |           |
|--------------------------|-------|------|-----------|
| Anyag                    | Wemid | Szín | sötétbézs |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |      |           |

**Rendszer specifikációk**

|          |        |
|----------|--------|
| Változat | Véglap |
|----------|--------|

**Kiegészítő műszaki adatok**

|                |     |                     |   |
|----------------|-----|---------------------|---|
| Felpattintható | Nem | Telepítési útmutató | Átmenő (persely),<br>Közvetlen rögzítés |
|----------------|-----|---------------------|---|

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000886    | ETIM 4.0   | EC000886    |
| ETIM 5.0   | EC000886    | ETIM 6.0   | EC000886    |
| UNSPSC     | 30-21-18-27 | eClass 5.1 | 27-14-11-33 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-33 | eClass 7.1 | 27-14-11-33 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-33 | eClass 9.1 | 27-14-11-33 |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Engineering Data   | <a href="#">STEP</a>                            |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| User Documentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |