

Húzókegyel
KLBUE 4-13.5 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image

A kép illusztráció

Árnyékolás és földelés

Több különböző csatlakozástechnikával kapható védőföldelés-vezetékünk és árnyékolókapcsaink segítségével hatékony védelmet nyújthat mind a dolgozóknak, mind a berendezéseknek az interferenciával, például elektronikus vagy mágneses mezőkkel szemben. Kínálatunkat tartozékok kiterjedt választéka teszi teljessé.

Általános rendelési adatok

Típus	KLBUE 4-13.5 SC
Rendelési szám	1712311001
Verzió	Húzókegyel, Húzókegyel, Acél
GTIN (EAN)	4032248032358
Menny.	10 Stück

**Húzókegyel
KLBUE 4-13.5 SC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	20,1 mm	Szélesség (coll)	0,791 inch
Magasság	22 mm	Magasság (coll)	0,866 inch
Mélység	31,45 mm	Mélység (coll)	1,238 inch
Rögzítési méret - szélesség	18,9 mm	Nettó tömeg	17,3 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	40 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	10 °C
Tárolási hőmérséklet	10 °C...40 °C		

Anyag adatok

Anyag	Acél	Szín	ezüst
-------	------	------	-------

Rendszer specifikációk

Változat	Árnyékoll csatlakozáshoz
----------	--------------------------

Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa	Csavar	Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem
Rögzítés típusa	Felpattintható	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés

Méreték

Menet hossza	5,3 mm	Osztás, mm (P)	20 mm
--------------	--------	----------------	-------

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Kábelátmérő, max.	13,5 mm	Kábelátmérő, min.	4 mm
-------------------	---------	-------------------	------

Besorolások

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC002020
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-11-90
eClass 7.1	27-14-11-50	eClass 8.1	27-14-11-50
eClass 9.0	27-14-11-50	eClass 9.1	27-14-11-50

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Húzókegyel KLBUE 4-13.5 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN_WSCAD
User Documentation	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks