

Tartozékok
TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Product image**Általános rendelési adatok**

Típus	TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN
Rendelési szám	051450000
Verzió	Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, aljzattal, Acél, galvanizált, krómozott
GTIN (EAN)	4008190046019
Menny.	2 m

Tartozékok
TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	35 mm	Szélesség (coll)	1,378 inch
Magasság	35 mm	Magasság (coll)	1,378 inch
Mélység	7,5 mm	Mélység (coll)	0,295 inch
Nettó tömeg	312,5 g		

Tartósín

A rövidzárlati szilárdság E-Cu vezetékra vonatkozik	16 mm ²	Forrasztószem furatátmérője (D)	5,2 mm
Furattávolság a középtengelyek között	36 mm	Furatátmérő	5,2 mm
Hornyos furat	Igen	Rés hossz	25 mm
Rés hézag	11 mm	Rés szélesség	5,2 mm
Vastagság	1 mm		

Besorolások

ETIM 3.0	EC001285	ETIM 4.0	EC001285
ETIM 5.0	EC001285	ETIM 6.0	EC001285
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-06-04
eClass 6.2	27-14-11-43	eClass 7.1	27-14-11-43
eClass 8.1	27-14-11-43	eClass 9.0	27-40-06-02
eClass 9.1	27-40-06-02		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks