

**Tartozékok  
FM 4/TS35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Product image****Árnyékolás és földelés**

Több különböző csatlakozástechnikával kapható védőföldelés-vezetékünk és árnyékolókapcsaink segítségével hatékony védelmet nyújthat mind a dolgozóknak, mind a berendezéseknek az interferenciával, például elektronikus vagy mágneses mezőkkel szemben. Kínálatunkat tartozékok kiterjedt választéka teszi teljessé.

**Általános rendelési adatok**

Típus	FM 4/TS35
Rendelési szám	<a href="#">0687900000</a>
Verzió	Tartozékok, Rögzítőláb, Acél, világos felületű
GTIN (EAN)	4008190086459
Menny.	40 Stück

**Tartozékok  
FM 4/TS35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	14 mm	Szélesség (coll)	0,551 inch
Magasság	50,2 mm	Magasság (coll)	1,976 inch
Mélység	7 mm	Mélység (coll)	0,276 inch
Nettó tömeg	4,708 g		

**Anyag adatok**

Anyag	Acél, világos felületű	Felületi minőség	nikkelezett
Szín	ezüst		

**Rendszer specifikációk**

Változat	Tartósínhez	Sín	TS 35
----------	-------------	-----	-------

**Kiegészítő műszaki adatok**

Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem	Rögzítés típusa	Felpattintható
---	-----	-----------------	----------------

**Méreték**

Osztás, mm (P)	14 mm
----------------	-------

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000483	ETIM 4.0	EC000483
ETIM 5.0	EC000483	ETIM 6.0	EC002625
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	27-18-92-34	eClass 7.1	27-18-92-34
eClass 8.1	27-18-92-34	eClass 9.0	27-18-28-07
eClass 9.1	23-15-90-90		

**Jóváhagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>
Engineering Data	<a href="#">STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">WSCAD, EPLAN</a>
User Documentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>