

**Ipari Ethernet  
IE-FCM-RJ45-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



FrontCom szervizcsatlakozó<sup>®</sup> Micro RJ45-el IP65-ben

**Általános rendelési adatok**

Típus	IE-FCM-RJ45-C
Rendelési szám	<a href="#">1018790000</a>
Verzió	FrontCom Micro RJ45 összekötő
GTIN (EAN)	4032248730056
Menny.	10 Stück

**Ipari Ethernet  
IE-FCM-RJ45-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Falvastagság, max.	3 mm	Falvastagság, min.	1 mm
Nettó tömeg	36,4 g		

**Hőmérsékletek**

Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C		

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Általános adatok**

Rögzítőanya meghúzási nyomaték	2 Nm	1. csatlakozás	RJ45
2. csatlakozás	RJ45	Árucikk leírása	FrontCom Micro RJ45 összekötő
Szín	fekete	Ház fő anyaga	PA UL 94 V0
Kategória	Cat.6 <sub>A</sub> / E osztály <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)	Érintkező felület	Arany a nikkelt felett
Felszerelés típusa	Szekrény, Elosztódoboz	Árnyékolás	360° árnyékolás-érintkező
Védelmi osztály	IP65, zárt állapotban	Dugaszolási ciklusok	750

**Szabványok**

Csatlakozó, standard	IEC 60603-7-5 1	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369
----------------------	-----------------	---------------------------	---------

**Villamos tulajdonságok**

PoE / PoE+	IEEE 802.3at szerint
------------	----------------------

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC001134	ETIM 4.0	EC001134
ETIM 5.0	EC001134	ETIM 6.0	EC001121
eClass 5.1	27-25-05-04	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-03-90	eClass 9.1	27-18-90-90

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

**Ipari Ethernet  
IE-FCM-RJ45-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Letöltések**


Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">DUXR.E316369</a>
Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 9 IETH 18/19 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI FRONTCOM EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
User Documentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>

## Ipari Ethernet IE-FCM-RJ45-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Rajzok

### Méretrajz



### Szerelési kivágás

