

**Ipari Ethernet
IE-FCM-RJ45-FJ-B****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



FrontCom szervizcsatlakozó® Micro RJ45-el IP65-ben

Általános rendelési adatok

Típus	IE-FCM-RJ45-FJ-B
Rendelési szám	1018820000
Verzió	FrontCom Micro RJ45 modul, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248730070
Menny.	10 Stück

**Ipari Ethernet
IE-FCM-RJ45-FJ-B**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Falvastagság, max.	3 mm	Falvastagság, min.	1 mm
Nettó tömeg	40 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Általános adatok

Rögzítőanya meghúzási nyomaték	2 Nm	1. csatlakozás	RJ45
2. csatlakozás	IDC	Árucikk leírása	FrontCom Micro RJ45 modul
Vezetékezés	TIA-568B	Szín	fekete
Ház fő anyaga	PA UL 94 V0	Szigetelés keresztmetszete, max.	1,6 mm
Kategória	Cat.6 _A / E osztály _A (ISO/IEC 11801 2010)	Érintkező felület	Arany a nikkel felett
Csatlakozási átmérő, tömör	0.4...0.64 mm	Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, tömör (AWG)	AWG 24...AWG 22
Csatlakozási átmérő, flexibilis	0.48...0.76 mm	Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, flexibilis (AWG)	AWG 26...AWG 22
Köpenyátmérő, min.	5,5 mm	Köpenyátmérő, max.	10 mm
Felszerelés típusa	Szekrény, Elosztódoboz	Árnyékolás	360°; árnyékolás-érintkező
Védelmi osztály	IP65, zárt állapotban	Dugaszolási ciklusok	750

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 60603-7-51	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369
----------------------	----------------	---------------------------	---------

Villamos tulajdonságok

PoE / PoE+	IEEE 802.3at szerint
------------	----------------------

Besorolások

ETIM 3.0	EC001134	ETIM 4.0	EC001134
ETIM 5.0	EC001134	ETIM 6.0	EC001121
eClass 5.1	27-25-05-04	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-03-90	eClass 9.1	27-18-90-90

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

**Ipari Ethernet
IE-FCM-RJ45-FJ-B****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Letöltések**Approval/Certificate/Document of
Conformity[DUXR.E316369](#)

Brochure/Catalogue

[CAT 9 IETH 18/19 EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)[PI FRONTCOM EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

Tervezési adatok

[WSCAD](#)

User Documentation


[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)

Ipari Ethernet IE-FCM-RJ45-FJ-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



Szerelési kivágás

