

HC-A3-BUQ1,5-KML-G-PA

Rendelési szám: 1641617



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1641617>

HEAVYCON QUICKON toldó tokozat A3, hosszanti kengyellel, 3 pólusú, PE csatlakozással, aljzat, QUICKON csatlakozás, egyenes vezetékkeágazás

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 899370
Csomag	1
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 405 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.08.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános paraméterek

Szerelési útmutató	A vezeték ismételt érintkezése esetén arról a legutolsó érintkezési helyet le kell vágni. QUICKON komponensek csak terhelés-/feszültségmentes állapotban működtethetők.
Kivitel	Aljzat
Kialakítás	D7
Elektronikaház típus	Toldó tokozat

Reteszelés módja	hosszanti kengyellel
Csatlakozástechnika	QUICKON csatlakozás
Pólusszám	3
Anyacsavar kulcsmérete	19 mm
Anyacsavar meghúzási nyomatéka	3 Nm
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,75 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	1,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	18
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	16

Vezetékadatok

Sodratfelépítés a VDE 0295 szerint / legkisebb huzalátmérő	VDE 0295; 2-5 osztály, min. vezeték keresztmetszet 0,2 mm
Érszigetelés anyaga	PVC/PE
Érátmérő a szigeteléssel együtt	1,8 mm ... 3 mm
Vezeték külső átmérője	6 mm ... 12 mm

Környezeti feltételek

Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-25 °C ... 80 °C
Hőmérséklet a következő vezetékcsatlakozásnál	-5 °C ... 50 °C (A kábelgyártó előírásait is figyelembe kell venni.)

Villamos paraméterek

Méretezési áram	10 A
Megjegyzések a méretezési feszültséghez (III/3)	230/400 V
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	4 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	4 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	4 kV

Mechanikai paraméterek

QUICKON csatlakozás csatlakozási gyakorisága	10 (azonos keresztmetszetű vezeték esetén)
Csatlakoztatási ciklus	>= 500

Anyagadatok

Érintkező anyaga	Rézötvözet
Érintkezőfelület anyaga	Ag
Érintkezőtartó anyaga	PA/PC

Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Tűlfeszültség kategória	III
Szennyeződési fok	3

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
szerszámok		
1205862	MICROFOX SC	Oldalvágó Cu-vezetékhez, 1,5 mm átmérőig
1670895	QSS 19	Dugaszkulcs, a QUICKON anyacsavar meglazításához ill. meghúzásához, kulcsszélesség 19 mm

Általános

1642182	Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU BK PE	QUICKON vezetékösszekötő, fekete, 3+PE pólusú, 0,75 mm ² ... 1,5 mm ² / 500 V / 15 A, 6 mm ... 12 mm kábelátmérőhöz.
---------	-----------------------------	--


Rajzok

Diagram



Derating-görbe: A sorozat

Méretrajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;