


VIP-2/SC/D15SUB/M/LED

Rendelési szám: 2322155


<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2322155>

VARIOFACE modul, csavaros csatlakozással és D-SUB-miniatűr dugasz csatlakozóval, NS 35 hordozósínre szereléshez, LED-del, pólusszám: 15

**Termék jegyzetek**

WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.04.10

**Kereskedelmi adat**

EAN	 4 046356 451772
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 533 (CAT-7-2013)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok**Általános adatok**

U _N névleges feszültség	24 V DC
Max. áramterhelhetőség áganként	2,5 A
Pólusszám	15
Szélesség	50 mm
Magasság	65,5 mm

Mélység	45,1 mm
Állapotjelzés	LED
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szabványok/előírások	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Szennyeződési fok	2
Tűlfeszültség kategória	II

Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Nyomtatott csatlakozás
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC / EN
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Csupaszolási hossz	8 mm
Csavarmenet	M3

Csatlakozás 2 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	D-SUB dugaszolt csatlakozó
Csatlakozások száma	1
Csatlakozási mód	D-SUB tűskesáv
Pólusszám	15

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
kábelek/vezetők		
2302421	CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../...	Árnyékolt, kerek kábel két D-SUB-aljzattal, konfekcionált, variálható kábelhossz
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Árnyékolt, kerek kábel egy D-SUB-aljzattal és dugasszal, konfekcionált, variálható kábelhossz
2302052	CABLE-D15SUB/B/S/ 50/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, 15-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 0,5 m
2302065	CABLE-D15SUB/B/S/100/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, 15-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 1 m
2302078	CABLE-D15SUB/B/S/150/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, 15-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 1,5 m
2302081	CABLE-D15SUB/B/S/200/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, 15-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 2 m
2302094	CABLE-D15SUB/B/S/300/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, 15-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 3 m
2302104	CABLE-D15SUB/B/S/400/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, 15-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 4 m
2302117	CABLE-D15SUB/B/S/600/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, 15-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 6 m

Rajzok

Méretrajz



Kapcsolási rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;