


## UM 45-FLK14


Rendelési szám: 2962557

Az ábrán egy 34-pólusú változat látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2962557>

VARIOFACE modul, csavaros csatlakozással és dugaszolt laposkábel csatlakozóval, NS 35/7.5 sínre szerelhető, tűk száma: 14



Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 087227
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 279 (IF-2007)

**Termék jegyzetek**

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.07.14



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

**Muszaki adatok****Általános adatok**

$U_N$ névleges feszültség	25 V AC
	60 V DC
Max. áramerhelhetőség áganként	1 A
Pólusszám	14
Szélesség	59 mm

Magasság	45 mm
Mélység	50 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Tesztfeszültség bemenet/kimenet	500 V AC
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szabványok/előírások	IEC 60664
	DIN EN 50178
	DIN VDE 110
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	II

**Csatlakozás 1 csatlakozási adatok**

Megnevezés csatlakozás	Nyomtatott csatlakozás
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC / EN
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,14 mm <sup>2</sup>
Tömör vezeték keresztmetszet max	1,5 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,14 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	1,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	26
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	16
Csupaszolási hossz	6 mm
Csavarmenet	M3

**Tanúsítványok**

Tanúsítások

cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:


**Tartozékok**

Termék	Típus leírás	Leírás
<b>kábelek/vezetők</b>		
2295729	FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 8 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 0,3 m
2288901	FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 8 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 0,5 m
2296977	FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 8 csatorna átviteléhez, hossz: 0,5 m
2288914	FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 8 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 1 m
2296980	FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 8 csatorna átviteléhez, hossz: 1 m
2288927	FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 8 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 1,5 m
2296993	FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 8 csatorna átviteléhez, hossz: 1,5 m
2288930	FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 8 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 2 m
2297002	FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 8 csatorna átviteléhez, hossz: 2 m
2288943	FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 8 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 2,5 m
2288956	FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 8 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 3 m
2299013	FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 8 csatorna átviteléhez, hossz: 3 m
2288969	FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 8 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 3,5 m
2288972	FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 8 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 4 m

2299026	FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 8 csatorna átviteléhez, hossz: 4 m
2290847	FLK 14/EZ-DR/ 450/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 8 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 4,5 m
2290834	FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 8 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 5 m
2290850	FLK 14/EZ-DR/ 550/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 8 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 5,5 m
2290863	FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 8 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 6 m
2299039	FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 8 csatorna átviteléhez, hossz: 6 m
2299563	FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 8 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 8 m
2299042	FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 8 csatorna átviteléhez, hossz: 8 m
2299576	FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 8 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 10 m
2299055	FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 8 csatorna átviteléhez, hossz: 10 m
2295046	FLK EZ-DR-S.../.../...	Kerek kábel, konfekcionált, árnyékolt, variálható kábelhossz
2295059	FLK EZ-DR.../.../...	Kerek kábel, konfekcionált, nem árnyékolt, variálható kábelhossz

## Rajzok

### Kapcsolási rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;