


VIP-2/SC/FLK14/PLC

Rendelési szám: 2315214

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2315214>

VARIOFACE-átadómodul, 8 csatornához



Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 312967
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 470 (CAT-7-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2007.11.22



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok	
U_N névleges feszültség	60 V AC/DC
Max. áramterhelhetőség áganként	1 A
Feszültségbetáplálás max. összegárama	3 A
Pólusszám	14
Szélesség	39,8 mm

Magasság	65,5 mm
Mélység	56 mm
Állapotjelzés	nincs
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szabványok/előírások	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	II
Méretezési lökőfeszültség	0,6 kV

Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Terepi szint
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC / EN
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Csupaszolási hossz	8 mm
Csavarmenet	M 3

Csatlakozás 2 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Vezérlési szint
Csatlakozások száma	1
Csatlakozási mód	IDC / FLK - tűskesáv (2,54 mm)
Pólusszám	14

Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, cULus Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
0818111	UC-TM 4	Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 4,2 mm, Szövegmező mérete: 3,6 x 10,5 mm
0818085	UC-TM 6	Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 5,6 x 10,5 mm
0811862	ZB 22:UNBEDRUCKT	Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 22 mm, Szövegmező mérete: 10,5 x 21,8 mm
0809793	ZB 5,08:UNBEDRUCKT	Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,08 mm, Szövegmező mérete: 4,98 x 10,5 mm

kábelek/vezetők

2314040	FLK 14-EZ-DR-HF/...	Konfekcionált halogénmentes kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés) többek között 8 csatorna átviteléhez. A halogénmentesség kizárólag a 14-pólusú vezetékre vonatkozik. Kábelhossz: változó
2295729	FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 8 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 0,3 m
2288901	FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 8 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 0,5 m
2296977	FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 8 csatorna átviteléhez, hossz: 0,5 m
2288914	FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 8 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 1 m

2296980	FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 8 csatorna átviteléhez, hossz: 1 m
2288927	FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 8 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 1,5 m
2288930	FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 8 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 2 m
2297002	FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 8 csatorna átviteléhez, hossz: 2 m
2288943	FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 8 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 2,5 m
2288956	FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 8 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 3 m
2299013	FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 8 csatorna átviteléhez, hossz: 3 m
2288969	FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 8 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 3,5 m
2288972	FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 8 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 4 m
2299026	FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 8 csatorna átviteléhez, hossz: 4 m
2290847	FLK 14/EZ-DR/ 450/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 8 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 4,5 m
2290834	FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 8 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 5 m
2290850	FLK 14/EZ-DR/ 550/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 8 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 5,5 m
2290863	FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 8 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 6 m
2299039	FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 8 csatorna átviteléhez, hossz: 6 m
2299563	FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 8 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 8 m

2299042	FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 8 csatorna átviteléhez, hossz: 8 m
2299576	FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 8 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 10 m
2299055	FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 8 csatorna átviteléhez, hossz: 10 m
2305952	FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK	Konfekcionált halogénmentes kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés) többek között 8 csatorna átviteléhez. A halogénmentesség kizárólag a 14-pólusú vezetékre vonatkozik.Kábelhossz: 0,5 m
2305965	FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/ KONFEK	Konfekcionált halogénmentes kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés) többek között 8 csatorna átviteléhez. A halogénmentesség kizárólag a 14-pólusú vezetékre vonatkozik. Kábelhossz: 1 m
2305978	FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/ KONFEK	Konfekcionált halogénmentes kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés) többek között 8 csatorna átviteléhez. A halogénmentesség kizárólag a 14-pólusú vezetékre vonatkozik. Kábelhossz: 1,5 m
2305981	FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/ KONFEK	Konfekcionált halogénmentes kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés) többek között 8 csatorna átviteléhez. A halogénmentesség kizárólag a 14-pólusú vezetékre vonatkozik. Kábelhossz: 2 m
2305994	FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/ KONFEK	Konfekcionált halogénmentes kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés) többek között 8 csatorna átviteléhez. A halogénmentesség kizárólag a 14-pólusú vezetékre vonatkozik. Kábelhossz: 2,5 m
2304759	FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/ KONFEK	Konfekcionált halogénmentes kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés) többek között 8 csatorna átviteléhez. A halogénmentesség kizárólag a 14-pólusú vezetékre vonatkozik.Kábelhossz: 3 m
2304762	FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/ KONFEK	Konfekcionált halogénmentes kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés) többek között 8 csatorna átviteléhez. A halogénmentesség kizárólag a 14-pólusú vezetékre vonatkozik.Kábelhossz: 4 m
2304717	FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/ KONFEK	Konfekcionált halogénmentes kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés) többek között 8 csatorna átviteléhez. A halogénmentesség kizárólag a 14-pólusú vezetékre vonatkozik.Kábelhossz: 5 m
2306003	FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/ KONFEK	Konfekcionált halogénmentes kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés) többek között 8 csatorna átviteléhez. A halogénmentesség kizárólag a 14-pólusú vezetékre vonatkozik.Kábelhossz: 6 m
2314011	FLK 14/EZ-DR/HF/ 700/ KONFEK	Konfekcionált halogénmentes kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés) többek között 8 csatorna átviteléhez. A halogénmentesség kizárólag a 14-pólusú vezetékre vonatkozik.Kábelhossz: 7 m


2314024	FLK 14/EZ-DR/HF/ 800/ KONFEK	Konfekcionált halogénmentes kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés) többek között 8 csatorna átviteléhez. A halogénmentesség kizárólag a 14-pólusú vezetékre vonatkozik.Kábelhossz: 8 m
2314037	FLK 14/EZ-DR/HF/1000/ KONFEK	Konfekcionált halogénmentes kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés) többek között 8 csatorna átviteléhez. A halogénmentesség kizárólag a 14-pólusú vezetékre vonatkozik.Kábelhossz: 10 m
2295046	FLK EZ-DR-S.../.../...	Kerek kábel, konfekcionált, árnyékolt, variálható kábelhossz
2295059	FLK EZ-DR.../.../...	Kerek kábel, konfekcionált, nem árnyékolt, variálható kábelhossz

Általános

5147777	BLUEMARK X1	Nyomatató UV technológiával UniCard formátumú műanyag lapkák feliratozásához.
---------	-------------	---

Rajzok

Kapcsolási rajz



VIP-2/.../FLK14/PLC csatlakozási ábra

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;