

UM 25-D15SUB/S/FRONT/Q

Rendelési szám: 2959599


Az ábrán az UM 25-D 9SUB/B/FRONT/Q változat szerepel

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2959599>

VARIOFACE SLIM-LINE, csavaros csatlakozóval és D-Subminiatur túléccel, keresztirányú felszerelésre NS 35/7,5 kalapsínre, pólusok száma: 15



Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 086244
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 536 (CAT-7-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.04.11



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

U_N névleges feszültség	125 V AC/DC
Max. áramterhelhetőség áganként	2,5 A
	1,5 A (az összes áramköri ág egyenletes terhelése esetén)
Pólusszám	15
Szélesség	25 mm

Magasság	147 mm
Mélység	45 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-10 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-10 °C ... 70 °C
Tesztfeszültség	800 V (50 Hz, 1 min)
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szabványok/előírások	IEC 60664 IEC 60664 A DIN VDE 0110 DIN VDE 0160 (a vonatkozó részekben)
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	II
Méretezési lökőfeszültség	1,2 kV
Névleges szigetelési feszültség	125 V

Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Nyomatott csatlakozás
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC / EN
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Csupaszolási hossz	8 mm
Csavarmenet	M3

Csatlakozás 2 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	D-SUB dugaszolt csatlakozó
Csatlakozások száma	1
Csatlakozási mód	D-SUB tűskesáv
Pólusszám	15

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
kábelek/vezetők		
2302421	CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../...	Árnyékolt, kerek kábel két D-SUB-aljzattal, konfekcionált, variálható kábelhossz
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Árnyékolt, kerek kábel egy D-SUB-aljzattal és dugasszal, konfekcionált, variálható kábelhossz
2926085	CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/0,5M	Árnyékolt kábel 15 pólusú D-SUB aljzattal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 15-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 0,5 m
2926098	CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/1,0M	Árnyékolt kábel 15 pólusú D-SUB aljzattal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 15-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 1 m
2926108	CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/1,5M	Árnyékolt kábel 15 pólusú D-SUB aljzattal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 15-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 1,5 m
2926111	CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/2,0M	Árnyékolt kábel 15 pólusú D-SUB aljzattal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 15-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 2 m
2926124	CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/3,0M	Árnyékolt kábel 15 pólusú D-SUB aljzattal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 15-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 3 m
2926137	CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/4,0M	Árnyékolt kábel 15 pólusú D-SUB aljzattal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 15-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 4 m


2926140	CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/6,0M	Árnyékolt kábel 15 pólusú D-SUB aljzattal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 15-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 6 m
2302052	CABLE-D15SUB/B/S/ 50/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, 15-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 0,5 m
2302065	CABLE-D15SUB/B/S/100/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, 15-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 1 m
2302078	CABLE-D15SUB/B/S/150/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, 15-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 1,5 m
2302081	CABLE-D15SUB/B/S/200/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, 15-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 2 m
2302094	CABLE-D15SUB/B/S/300/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, 15-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 3 m
2302104	CABLE-D15SUB/B/S/400/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, 15-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 4 m
2302117	CABLE-D15SUB/B/S/600/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, 15-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 6 m

Általános

2900905	CABLE-D-15SUB-F-OE-0,25-S/...	Árnyékolt kábel 15 pólusú D-SUB aljzattal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 15-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: változtatható
---------	-------------------------------	---

Rajzok

Kapcsolási rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;