


FLKM 20

Rendelési szám: 2281047


Az ábrán egy 40 pólusú változat látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2281047>

VARIOFACE modul, csavaros csatlakozással és dugaszolható laposkábel-csatlakozóval, NS 32 vagy NS 35/7.5 kalapsínre szerelhető, apa csatlakozóval, valamint rövid vagy hosszú reteszelő kilinccsel rugóléchez, pólusok száma 20



Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 054496
Csomag	10
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 242 (IF-2007)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.03.31



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

U_N névleges feszültség	< 50 V AC 60 V DC
Max. áramterhelhetőség áganként	1 A
Pólusszám	20

Szélesség	56,3 mm
Magasság	77 mm
Mélység	58,5 mm
Állapotjelzés	nincs
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Tesztfeszültség	500 V (50 Hz, 1 min)
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szabványok/előírások	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	II

Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Nyomatott csatlakozás
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC / EN
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Csupaszolási hossz	8 mm
Csavarmenet	M3

Tanúsítványok

Tanúsítások

cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
kábelek/vezetők		
2296391	FLK 20/EZ-DR/ 50KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, 20-pólusú csatlakozósávval, 1:1 összeköttetés, többek között MODICON TSX Micro, Premium és Quantum számára, pólusszám: 20, kábelhossz 0,5 m
2296401	FLK 20/EZ-DR/ 100KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, 20-pólusú csatlakozósávval, 1:1 összeköttetés, többek között MODICON TSX Micro, Premium és Quantum számára, pólusszám: 20, kábelhossz 1,0 m
2296472	FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, 20-pólusú csatlakozósávval, 1:1 összeköttetés, többek között MODICON TSX Micro, Premium és Quantum számára, pólusszám: 20, kábelhossz 1,5 m
2296485	FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, 20-pólusú csatlakozósávval, 1:1 összeköttetés, többek között MODICON TSX Micro, Premium és Quantum számára, pólusszám: 20, kábelhossz 2,0 m
2296498	FLK 20/EZ-DR/ 300KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, 20-pólusú csatlakozósávval, 1:1 összeköttetés, többek között MODICON TSX Micro, Premium és Quantum számára, pólusszám: 20, kábelhossz 3,0 m
2296508	FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, 20-pólusú csatlakozósávval, 1:1 összeköttetés, többek között MODICON TSX Micro, Premium és Quantum számára, pólusszám: 20, kábelhossz 4,0 m
2296511	FLK 20/EZ-DR/ 600KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, 20-pólusú csatlakozósávval, 1:1 összeköttetés, többek között MODICON TSX Micro, Premium és Quantum számára, pólusszám: 20, kábelhossz 6,0 m
2296524	FLK 20/EZ-DR/ 800KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, 20-pólusú csatlakozósávval, 1:1 összeköttetés, többek között MODICON TSX Micro, Premium és Quantum számára, pólusszám: 20, kábelhossz 8,0 m
2296537	FLK 20/EZ-DR/1000KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, 20-pólusú csatlakozósávval, 1:1 összeköttetés, többek között MODICON TSX Micro, Premium és Quantum számára, pólusszám: 20, kábelhossz 10,0 m
2295059	FLK EZ-DR.../.../...	Kerek kábel, konfekcionált, nem árnyékolt, variálható kábelhossz

FLKM 20 Rendelési szám: 2281047

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2281047>

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;