



## UM 45-FLK16

Rendelési szám: 2962560

Az ábrán egy 34-pólusú változat látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2962560>VARIOFACE modul, csavaros csatlakozással és dugaszolt laposkábel  
csatlakozóval, NS 35/7.5 sínre szerelhető, tűk száma: 16

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 087234
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 244 (IF-2007)

**Termék jegyzetek**

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.04.11



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

**Muszaki adatok****Általános adatok**

$U_N$ névleges feszültség	25 V AC
	60 V DC
Max. áramerhelhetőség áganként	1 A
Pólusszám	16
Szélesség	64 mm

Magasság	45 mm
Mélység	50 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Tesztfeszültség bemenet/kimenet	500 V AC
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szabványok/előírások	IEC 60664
	DIN EN 50178
	DIN VDE 110
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	II

**Csatlakozás 1 csatlakozási adatok**

Megnevezés csatlakozás	Nyomtatott csatlakozás
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC / EN
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,14 mm <sup>2</sup>
Tömör vezeték keresztmetszet max	1,5 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,14 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	1,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	26
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	16
Csupaszolási hossz	6 mm
Csavarmenet	M3

**Tanúsítványok**

Tanúsítások

cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

## Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
<b>kábelek/vezetők</b>		
2299291	FLK 16/EZ-DR/ 50/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel két 16-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 0,5 m
2299301	FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel két 16-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 1 m
2299314	FLK 16/EZ-DR/ 150/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel két 16-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 1,5 m
2299327	FLK 16/EZ-DR/ 200/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel két 16-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 2 m
2299330	FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel két 16-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 3 m
2299343	FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel két 16-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 4 m
2299369	FLK 16/EZ-DR/ 800/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel két 16-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 8 m
2299372	FLK 16/EZ-DR/1000/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel két 16-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 10 m
2295059	FLK EZ-DR.../.../...	Kerek kábel, konfekcionált, nem árnyékolt, variálható kábelhossz

## Rajzok

### Kapcsolási rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;