

DFLK 50


Rendelési szám: 2280284



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2280284>

A VARIOFACE átvezető modul 1:1-es összeköttetést valósít meg a csavaros csatlakozókapcsok és egy IDC / FLK tűsésáv között (2,54 mm, pólusszám: 50).

Kereskedelmi adat

| | |
|---------------------------|--|
| EAN |  4 017918 054397 |
| Csomag | 5 |
| Vámtarifa | 85369010 |
| Katalógusoldal információ | Oldal 530 (CAT-7-2013) |

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2007.05.08



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| U_N névleges feszültség | < 50 V AC 60 V DC |
| Max. áramterhelhetőség áganként | 1 A |
| Az összes ág összegárama maximum | 50 A ($T_U = 50\text{ °C}$) |
| Pólusszám | 50 |

| | |
|--|--|
| Szélesség | 39 mm |
| Magasság | 143,4 mm |
| Mélység | 49 mm |
| Állapotjelzés | nincs |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Beépítési pozíció | tetszőlegesen |
| Szabványok / rendelkezések | Levegő- és kúszóutak DIN EN 50178 alapszigetelés |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Túlfeszültség kategória | II |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,6 kV |
| Névleges szigetelési feszültség | 63 V |

Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Megnevezés csatlakozás | Terepi szint |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC / EN |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm ² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 4 mm ² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm ² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm ² |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min | 24 |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max | 12 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |

Csatlakozás 2 csatlakozási adatok

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Megnevezés csatlakozás | Vezérlési szint |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Csatlakozási mód | IDC / FLK - tűskesáv (2,54 mm) |
| Pólusszám | 50 |

Tanúsítványok

Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok




| Termék | Típus leírás | Leírás |
|------------------------|----------------------------|--|
| kábelek/vezetők | | |
| 2289065 | FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK | Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 0,5 m |
| 2299097 | FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S | Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 0,5 m |
| 2289078 | FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK | Konfekcionált, kör keresztmetszetű kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 1m |
| 2299107 | FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S | Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 1 m |
| 2289081 | FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK | Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 1,5 m |
| 2299110 | FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S | Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 1,5 m |
| 2289094 | FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK | Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 2 m |
| 2299123 | FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S | Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 2 m |
| 2289104 | FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK | Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 2,5 m |
| 2289117 | FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK | Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 3 m |
| 2299136 | FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S | Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 3 m |

| | | |
|---------|----------------------------|--|
| 2289120 | FLK 50/EZ-DR/ 350/KONFEK | Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 3,5 m |
| 2289133 | FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK | Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 4 m |
| 2299149 | FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S | Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 4 m |
| 2289573 | FLK 50/EZ-DR/ 450/KONFEK | Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 4,5 m |
| 2289586 | FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK | Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 5 m |
| 2289599 | FLK 50/EZ-DR/ 550/KONFEK | Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 5,5 m |
| 2289609 | FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK | Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 6 m |
| 2299152 | FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S | Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 6 m |
| 2289612 | FLK 50/EZ-DR/ 650/KONFEK | Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 6,5 m |
| 2289625 | FLK 50/EZ-DR/ 700/KONFEK | Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 7 m |
| 2289638 | FLK 50/EZ-DR/ 750/KONFEK | Konfekcionált, kör keresztmetszetű kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 7,5 m |
| 2289641 | FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK | Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 8 m |
| 2299165 | FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK/S | Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 8 m |
| 2289654 | FLK 50/EZ-DR/ 850/KONFEK | Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 8,5 m |
| 2289667 | FLK 50/EZ-DR/ 900/KONFEK | Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 9 m |
| 2289670 | FLK 50/EZ-DR/ 950/KONFEK | Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 9,5 m |

| | | |
|---------|----------------------------|---|
| 2289683 | FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK | Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 10 m |
| 2299178 | FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S | Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 10 m |
| 2295046 | FLK EZ-DR-S.../.../... | Kerek kábel, konfekcionált, árnyékolt, variálható kábelhossz |
| 2295059 | FLK EZ-DR.../.../... | Kerek kábel, konfekcionált, nem árnyékolt, variálható kábelhossz |

Rajzok

Méretrajz



DFLK 50 Rendelési szám: 2280284

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2280284>

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;