

MKDSP 25/ 5-15,00

Rendelési szám: 1932614

Az ábrán a termék 5 pólusú változata látható



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1932614>

NYÁK sorkapocs, Névleges áram: 125 A, Névleges feszültség: 1000 V, Raszterméret: 15 mm, Pólusszám: 5, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Szerelés: forrasztás, Csatlakozási irány vezeték / NYÁK: 0 °, Szín: zöld, A nyomtatott áramkörtábla való szereléskor ügyelni kell arra, hogy a vezetékre ható húzóerőket közvetlenül a sorkapcsok mellett a készülékházhoz rögzített csapszegekkel kell felfogni.

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 902117
Csomag	25
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 455 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.05.12



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Műszaki adatok

Méret / pólusok

Hossz	31 mm
Raszterméret	15 mm
„a” méret	60 mm

Pólusszám	5
Csapméretek	1,2 x 1,2 mm
Furatlyuk átmérője	1,6 mm
Csavarmenet	M5
Meghúzási forgatónyomaték min	2,5 Nm
Meghúzási nyomaték max.	4,5 Nm

Műszaki adatok

Termékcsalád	MKDSP 25
Szigetelőanyag csoport	I
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	8 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	8 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	8 kV
Méretezési feszültség (III/3)	1000 V
Méretezési feszültség (III/2)	1000 V
Méretezési feszültség (II/2)	1000 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I _N névleges áram	125 A
Névleges keresztmetszet	35 mm ²
Maximális terhelőáram	125 A ()
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Idomszer	B 7
Csupaszolási hossz	18 mm
UL/CUL Usegroup B névleges feszültség	600 V
UL/CUL Usegroup B névleges áram	115 A
UL/CUL Usegroup C névleges feszültség	600 V
UL/CUL Usegroup C névleges áram	115 A

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,5 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	35 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	35 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	1 mm ²

Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	35 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	1,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	35 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	20
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	2
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték min	0,5 mm ²
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték max	6 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték min	0,5 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték max	6 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val min	0,5 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val max	4 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val min	0,5 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max	6 mm ²
AWG az UL/CUL szerint min.	20
AWG az UL/CUL szerint max.	2

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, GOST, SEV, CCA, IECCEB Scheme

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
0811192	SK 15/5:UNBEDRUCKT	Jelölőkártyák, fehér, felirat nélkül, Szerelési mód: Ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 15 mm

0811202	ZBF 15:UNBEDRUCKT	Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, Szövegmező mérete: 15 x 5,2 mm
---------	-------------------	--

dugasz/adapter


0201647	RPS	Szűkítődugasz, Szín: szürke
---------	-----	-----------------------------

szerszámok


1205079	SZS 1,0X6,5 VDE	Csavarhúzó, hornyos, VDE szigetelt, mérete: 1,0x6,5x150 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
---------	-----------------	---

Rajzok

Furatterv/forrasztópád-geometria



Diagram




Típus: MKDSP 25/...-15,00

Vizsgálat a DIN EN 60512-5-2:2003-01 szabvány szerint

Redukciós tényező = 1

Pólusszám: 5

Méretrajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;