


VIP-2/SC/FLK50/PLC

Rendelési szám: 2315227



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2315227>

VARIOFACE-átadómodul, 32 csatornához



Kereskedelmi adat	
EAN	4 046356 313353
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 471 (CAT-7-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2007.11.22



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok	
U_N névleges feszültség	60 V AC/DC
Max. áramterhelhetőség áganként	1 A
Feszültségbetáplálás max. összégárama	2 A (bájtanként)
Pólusszám	50
Szélesség	106,1 mm

Magasság	65,5 mm
Mélység	56 mm
Állapotjelzés	nincs
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szabványok/előírások	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	II
Méretezési lököfeszültség	0,6 kV

Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Terepi szint
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC / EN
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Csupaszolási hossz	8 mm
Csavarmenet	M 3

Csatlakozás 2 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Vezérlési szint
Csatlakozások száma	1
Csatlakozási mód	IDC / FLK - tűskesáv (2,54 mm)
Pólusszám	50

Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, cULus Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
0818111	UC-TM 4	Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 4,2 mm, Szövegmező mérete: 3,6 x 10,5 mm
0818085	UC-TM 6	Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 5,6 x 10,5 mm
0811862	ZB 22:UNBEDRUCKT	Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 22 mm, Szövegmező mérete: 10,5 x 21,8 mm
0809793	ZB 5,08:UNBEDRUCKT	Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,08 mm, Szövegmező mérete: 4,98 x 10,5 mm

kábelek/vezetők

2314134	CABLE-FLK50/0,14/HF/ 0,5M	Konfekcionált halogénmentes kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés) 32 csatorna átviteléhez. A halogénmentesség kizárólag az 50-pólusú vezetékre vonatkozik.Kábelhossz: 0,5 m
2314147	CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M	Konfekcionált halogénmentes kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés) 32 csatorna átviteléhez. A halogénmentesség kizárólag az 50-pólusú vezetékre vonatkozik.Kábelhossz: 1 m
2314150	CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,5M	Konfekcionált halogénmentes kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés) 32 csatorna átviteléhez. A halogénmentesség kizárólag az 50-pólusú vezetékre vonatkozik.Kábelhossz: 1,5 m
2314163	CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M	Konfekcionált halogénmentes kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés) 32 csatorna átviteléhez. A halogénmentesség kizárólag az 50-pólusú vezetékre vonatkozik.Kábelhossz: 2 m

2314176	CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,5M	Konfekcionált halogénmentes kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés) 32 csatorna átviteléhez. A halogénmentesség kizárólag az 50-pólusú vezetékre vonatkozik.Kábelhossz: 2,5 m
2314202	CABLE-FLK50/0,14/HF/ 5,0M	Konfekcionált halogénmentes kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés) 32 csatorna átviteléhez. A halogénmentesség kizárólag az 50-pólusú vezetékre vonatkozik.Kábelhossz: 5 m
2314215	CABLE-FLK50/0,14/HF/ 6,0M	Konfekcionált halogénmentes kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés) 32 csatorna átviteléhez. A halogénmentesség kizárólag az 50-pólusú vezetékre vonatkozik.Kábelhossz: 6 m
2314228	CABLE-FLK50/0,14/HF/ 7,0M	Konfekcionált halogénmentes kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés) 32 csatorna átviteléhez. A halogénmentesség kizárólag az 50-pólusú vezetékre vonatkozik.Kábelhossz: 7 m
2314231	CABLE-FLK50/0,14/HF/ 8,0M	Konfekcionált halogénmentes kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés) 32 csatorna átviteléhez. A halogénmentesség kizárólag az 50-pólusú vezetékre vonatkozik.Kábelhossz: 8 m
2289065	FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 0,5 m
2299097	FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 0,5 m
2289078	FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK	Konfekcionált, kör keresztmetszetű kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 1m
2299107	FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 1 m
2289081	FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 1,5 m
2299110	FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 1,5 m
2289094	FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 2 m
2299123	FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 2 m
2289104	FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 2,5 m

2289117	FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 3 m
2299136	FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 3 m
2289120	FLK 50/EZ-DR/ 350/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 3,5 m
2289133	FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 4 m
2299149	FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 4 m
2289573	FLK 50/EZ-DR/ 450/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 4,5 m
2289586	FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 5 m
2289599	FLK 50/EZ-DR/ 550/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 5,5 m
2289609	FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 6 m
2299152	FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 6 m
2289612	FLK 50/EZ-DR/ 650/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 6,5 m
2289625	FLK 50/EZ-DR/ 700/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 7 m
2289638	FLK 50/EZ-DR/ 750/KONFEK	Konfekcionált, kör keresztmetszetű kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 7,5 m
2289641	FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 8 m
2299165	FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 8 m
2289654	FLK 50/EZ-DR/ 850/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 8,5 m


2289667	FLK 50/EZ-DR/ 900/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 9 m
2289670	FLK 50/EZ-DR/ 950/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 9,5 m
2289683	FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 10 m
2299178	FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 10 m
2295046	FLK EZ-DR-S.../.../...	Kerek kábel, konfekcionált, árnyékolt, variálható kábelhossz
2295059	FLK EZ-DR.../.../...	Kerek kábel, konfekcionált, nem árnyékolt, variálható kábelhossz

Általános

5147777	BLUEMARK X1	Nyomtató UV technológiával UniCard formátumú műanyag lapkák feliratozásához.
---------	-------------	--

Rajzok

Kapcsolási rajz



VIP-2/.../FLK50/PLC csatlakozási ábra

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;