


## FLKMS-D25 SUB/B (1-25)

Rendelési szám: 2294351

Az ábrán az FLKM-D37 SUB/S (1-37) változat szerepel



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2294351>

VARIOFACE modul, csavaros csatlakozással és D-Subminiatúr anya csatlakozóval, NS 35/7.5 vagy NS 32 sínre szerelhető, pólusok száma: 25




### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.03.31



### Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 132750
Csomag	5
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 249 (IF-2007)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános adatok

$U_N$ névleges feszültség	125 V AC/DC
Max. áramerhelhetőség áganként	2,5 A
Pólusszám	25
Szélesség	67,5 mm
Magasság	77 mm

Mélység	72 mm
Állapotjelzés	nincs
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Tesztfeszültség	800 V (50 Hz, 1 min)
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szabványok/előírások	IEC 60664 DIN EN 50178 IEC 62103
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	II

#### Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Nyomtatott csatlakozás
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC / EN
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm <sup>2</sup>
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Csupaszolási hossz	8 mm
Csavarmenet	M3

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok		
Termék	Típus leírás	Leírás
<b>kábelek/vezetők</b>		
2302434	CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../...	Árnyékolt, kerek kábel két D-SUB-dugasszal, konfekcionált, variálható kábelhossz
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Árnyékolt, kerek kábel egy D-SUB-aljzattal és dugasszal, konfekcionált, variálható kábelhossz
2926506	CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/0,5M	Árnyékolt kábel egy 25 pólusú D-SUB dugasszal és egy nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 25-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 0,5 m
2926519	CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/1,0M	Árnyékolt kábel egy 25 pólusú D-SUB dugasszal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 25-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 1 m
2926522	CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/1,5M	Árnyékolt kábel egy 25 pólusú D-SUB dugasszal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 25-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 1,5 m
2926535	CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/2,0M	Árnyékolt kábel egy 25 pólusú D-SUB dugasszal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 25-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 2 m
2926548	CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/3,0M	Árnyékolt kábel egy 25 pólusú D-SUB dugasszal és egy nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 25-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 3 m
2926551	CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/4,0M	Árnyékolt kábel egy 25 pólusú D-SUB dugasszal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 25-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 4 m
2926564	CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/6,0M	Árnyékolt kábel egy 25 pólusú D-SUB dugasszal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 25-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 6 m
2302120	CABLE-D25SUB/B/S/ 50/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, 25-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 0,5 m
2302133	CABLE-D25SUB/B/S/100/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, 25-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 1 m
2302146	CABLE-D25SUB/B/S/150/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, 25-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 1,5 m
2302159	CABLE-D25SUB/B/S/200/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, 25-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 2 m
2302162	CABLE-D25SUB/B/S/300/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, 25-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 3 m


2302175	CABLE-D25SUB/B/S/400/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, 25-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 4 m
2302188	CABLE-D25SUB/B/S/600/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, 25-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 6 m

#### Általános

2900911	CABLE-D-25SUB-M-OE-0,25- S/...	Árnyékolt kábel egy 25 pólusú D-SUB dugasszal és egy nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 25-ig feliratozottak és érvégűvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: változtatható
---------	-----------------------------------	--

#### Rajzok

Sematikus rajz



**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;