


FLKM-D25 SUB/S/ZFKDS

Rendelési szám: 2303006

Az ábrán az FLKM-D37 SUB/S/ZFKDS változat szerepel

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2303006>

standard 1:1 D-SUB modul, húzórugós csatlakozással és D-SUB csapléccsel, 25 pólusú




Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.03.31



Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 943974
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 308 (IF-2011)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

U_N névleges feszültség	125 V AC/DC
Max. áramerhelhetőség áganként	2,5 A
	1,5 A (az összes áramköri ág egyenletes terhelése esetén)
Pólusszám	25
Szélesség	78,8 mm

Magasság	77 mm
Mélység	52 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szabványok/előírások	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	II
Méretezési lökőfeszültség	1,2 kV
Névleges szigetelési feszültség	125 V

Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Nyomtatott csatlakozás
Csatlakozási mód	Rugós csatlakozás
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12

Csatlakozás 2 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	D-SUB dugaszolt csatlakozó
Csatlakozási mód	D-SUB tűskesáv
Pólusszám	25

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok		
Termék	Típus leírás	Leírás
kábelek/vezetők		
2302421	CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../...	Árnyékolt, kerek kábel két D-SUB-aljzattal, konfekcionált, variálható kábelhossz
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Árnyékolt, kerek kábel egy D-SUB-aljzattal és dugasszal, konfekcionált, variálható kábelhossz
2926153	CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/0,5M	Árnyékolt kábel 25 pólusú D-SUB aljzattal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 25-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 0,5 m
2926166	CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,0M	Árnyékolt kábel 25 pólusú D-SUB aljzattal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 25-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 1 m
2926179	CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,5M	Árnyékolt kábel 25 pólusú D-SUB aljzattal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 25-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 1,5 m
2926182	CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/2,0M	Árnyékolt kábel 25 pólusú D-SUB aljzattal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 25-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 2 m
2926195	CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/3,0M	Árnyékolt kábel 25 pólusú D-SUB aljzattal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 25-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 3 m
2926205	CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/4,0M	Árnyékolt kábel 25 pólusú D-SUB aljzattal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 25-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 4 m
2926218	CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/6,0M	Árnyékolt kábel 25 pólusú D-SUB aljzattal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 25-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 6 m
2302120	CABLE-D25SUB/B/S/ 50/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, 25-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 0,5 m
2302133	CABLE-D25SUB/B/S/100/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, 25-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 1 m
2302146	CABLE-D25SUB/B/S/150/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, 25-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 1,5 m
2302159	CABLE-D25SUB/B/S/200/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, 25-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 2 m
2302162	CABLE-D25SUB/B/S/300/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, 25-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 3 m


2302175	CABLE-D25SUB/B/S/400/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, 25-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 4 m
2302188	CABLE-D25SUB/B/S/600/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, 25-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 6 m

Általános

2900906	CABLE-D-25SUB-F-OE-0,25- S/...	Árnyékolt kábel 25 pólusú D-SUB aljzattal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 25-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: változó
---------	-----------------------------------	---

Rajzok

Kapcsolási rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;