



## UM 45-FLK26/ZFKDS

Rendelési szám: 2293556

Az ábrán egy 20 pólusú változat látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2293556>VARIOFACE modul, rugós csatlakozással és dugaszolható laposkábel  
csatlakozóval, NS 35/7.5 sínre szerelhető, pólusok száma: 26

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 120450
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 303 (IF-2011)

**Termék jegyzetek**

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.07.14



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

**Muszaki adatok****Általános adatok**

$U_N$ névleges feszültség	< 50 V AC
	60 V DC
Max. áramerhelhetőség áganként	1 A
Pólusszám	26
Szélesség	90 mm

Magasság	45 mm
Mélység	50 mm
Állapotjelzés	nincs
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Tesztfeszültség	500 V AC (50 Hz, 1 min)
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szabványok/előírások	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	II

#### Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Nyomtatott csatlakozás
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC / EN
Csatlakozási mód	Rugós csatlakozás
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm <sup>2</sup>
Tömör vezeték keresztmetszet max	2,5 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	1,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	14
Csupaszolási hossz	8 mm

#### Csatlakozás 2 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Szalagkábel-csatlakozás
Csatlakozások száma	1
Csatlakozási mód	IDC / FLK - tűskesáv (2,54 mm)
Pólusszám	26

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:


### Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
<b>kábelek/vezetők</b>		
2299385	FLK 26/EZ-DR/ 50/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel két 26-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 0,5 m
2299398	FLK 26/EZ-DR/ 100/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel két 26-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 1 m
2299408	FLK 26/EZ-DR/ 150/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel két 26-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 1,5 m
2299424	FLK 26/EZ-DR/ 300/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel két 26-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 3 m
2299437	FLK 26/EZ-DR/ 400/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel két 26-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 4 m
2299440	FLK 26/EZ-DR/ 600/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel két 26-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 6 m
2299453	FLK 26/EZ-DR/ 800/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel két 26-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 8 m
2299466	FLK 26/EZ-DR/1000/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel két 26-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 10 m
2295059	FLK EZ-DR.../.../...	Kerek kábel, konfekcionált, nem árnyékolt, variálható kábelhossz
<b>szerszámok</b>		
1204504	SZF 0-0,4X2,5	Működtető szerszám, ST kapcsokhoz, hornyos csavarhúzóként is alkalmazható, mérete: 0,4x2,5x75 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes

## Rajzok

### Kapcsolási rajz

---



Cím

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;