


UM 45-FLK50/ZFKDS

Rendelési szám: 2293585


Az ábrán egy 20 pólusú változat látható



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2293585>

VARIOFACE modul, rugós csatlakozással és dugaszolható laposkábel csatlakozóval, NS 35/7.5 sínre szerelhető, pólusok száma: 50



Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 120481
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 303 (IF-2011)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.04.11



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

U_N névleges feszültség	< 50 V AC
	60 V DC
Max. áramterhelhetőség áganként	1 A
Pólusszám	50
Szélesség	151 mm

Magasság	45 mm
Mélység	50 mm
Állapotjelzés	nincs
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Teszt feszültség	500 V AC (50 Hz, 1 min)
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szabványok/előírások	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Szennyeződési fok	2
Tűlfeszültség kategória	II

Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Nyomtatott csatlakozás
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC / EN
Csatlakozási mód	Rugós csatlakozás
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	1,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	14
Csupaszolási hossz	8 mm

Csatlakozás 2 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Szalagkábel-csatlakozás
Csatlakozások száma	1
Csatlakozási mód	IDC / FLK - tűskesáv (2,54 mm)
Pólusszám	50

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
kábelek/vezetők		
2289065	FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 0,5 m
2299097	FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 0,5 m
2289078	FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK	Konfekcionált, kör keresztmetszetű kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 1m
2299107	FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 1 m
2289081	FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 1,5 m
2299110	FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 1,5 m
2289094	FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 2 m
2299123	FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 2 m
2289104	FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 2,5 m
2289117	FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 3 m
2299136	FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 3 m
2289120	FLK 50/EZ-DR/ 350/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 3,5 m

2289133	FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 4 m
2299149	FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 4 m
2289573	FLK 50/EZ-DR/ 450/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 4,5 m
2289586	FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 5 m
2289599	FLK 50/EZ-DR/ 550/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 5,5 m
2289609	FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 6 m
2299152	FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 6 m
2289612	FLK 50/EZ-DR/ 650/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 6,5 m
2289625	FLK 50/EZ-DR/ 700/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 7 m
2289638	FLK 50/EZ-DR/ 750/KONFEK	Konfekcionált, kör keresztmetszetű kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 7,5 m
2289641	FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 8 m
2299165	FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 8 m
2289654	FLK 50/EZ-DR/ 850/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 8,5 m
2289667	FLK 50/EZ-DR/ 900/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 9 m
2289670	FLK 50/EZ-DR/ 950/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 9,5 m
2289683	FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 10 m


2299178	FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 10 m
2295046	FLK EZ-DR-S.../.../...	Kerek kábel, konfekcionált, árnyékolt, variálható kábelhossz
2295059	FLK EZ-DR.../.../...	Kerek kábel, konfekcionált, nem árnyékolt, variálható kábelhossz

szerszámok

1204504	SZF 0-0,4X2,5	Működtető szerszám, ST kapcsokhoz, hornyos csavarhúzóként is alkalmazható, mérete: 0,4x2,5x75 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
---------	---------------	---

Rajzok

Kapcsolási rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;