


UM 45-D50SUB/B

Rendelési szám: 2962764


Az ábrán az UM 45-D37SUB/S változat szerepel

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2962764>

VARIOFACE modul, csavaros csatlakozással és D-Subminiatur anya csatlakozóval, NS 35/7,5 sínre szerelhető, pólusok száma: 50 (nincs folyamatos feliratozása)



Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 087425
Csomag	1
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 250 (IF-2007)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.04.11



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

U_N névleges feszültség	125 V AC/DC
Max. áramterhelhetőség áganként	2,5 A
	1,5 A (az összes áramköri ág egyenletes terhelése esetén)
Pólusszám	50
Szélesség	156 mm

Magasság	45 mm
Mélység	42 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Tesztfeszültség	800 V (50 Hz, 1 min)
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szabványok/előírások	IEC 60664 DIN VDE 110
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	II
Méretezési lökőfeszültség	1,2 kV
Névleges szigetelési feszültség	125 V

Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Nyomatott csatlakozás
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC / EN
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	1,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	1,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	26
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	16
Csupaszolási hossz	6 mm
Csavarmenet	M3

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok		
Termék	Típus leírás	Leírás
kábelek/vezetők		
2302434	CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../...	Árnyékolt, kerek kábel két D-SUB-dugasszal, konfekcionált, variálható kábelhossz
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Árnyékolt, kerek kábel egy D-SUB-aljzattal és dugasszal, konfekcionált, variálható kábelhossz
2926645	CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/0,5M	Árnyékolt kábel egy 50 pólusú D-SUB dugasszal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 50-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 0,5 m
2926658	CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,0M	Árnyékolt kábel egy 50 pólusú D-SUB dugasszal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 50-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 1 m
2926661	CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,5M	Árnyékolt kábel egy 50 pólusú D-SUB dugasszal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 50-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 1,5 m
2926674	CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/2,0M	Árnyékolt kábel egy 50 pólusú D-SUB dugasszal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 50-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 2 m
2926687	CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/3,0M	Árnyékolt kábel egy 50 pólusú D-SUB dugasszal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 50-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 3 m
2926690	CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/4,0M	Árnyékolt kábel egy 50 pólusú D-SUB dugasszal és egy nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 50-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 4 m
2926700	CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/6,0M	Árnyékolt kábel egy 50 pólusú D-SUB dugasszal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 50-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 6 m
2302269	CABLE-D50SUB/B/S/ 50/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt, kerek kábel, 50-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 0,5 m
2302272	CABLE-D50SUB/B/S/100/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt, kerek kábel, 50-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 1 m
2302285	CABLE-D50SUB/B/S/150/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt, kerek kábel, 50-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 1,5 m
2302298	CABLE-D50SUB/B/S/200/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt, kerek kábel, 50-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 2 m
2302308	CABLE-D50SUB/B/S/300/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt, kerek kábel, 50-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 3 m


2302311	CABLE-D50SUB/B/S/400/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt, kerek kábel, 50-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 4 m
2302324	CABLE-D50SUB/B/S/600/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt, kerek kábel, 50-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 6 m

Általános

2900913	CABLE-D-50SUB-M-OE-0,25-S/...	Árnyékolt kábel egy 50 pólusú D-SUB dugasszal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 50-ig feliratozottak és érvégűvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: változó
---------	-------------------------------	--

Rajzok

Kapcsolási rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;