

KDS 3-SI

Rendelési szám: 1780112

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1780112>

NYÁK sorkapocs, Névleges áram: 6,3 A, Névleges feszültség: 320 V, Raszterméret: 5,08 mm, Pólusszám: 1, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Szerelés: forrasztás, Csatlakozási irány vezető / NYÁK: 0 °, Szín: zöld, A termék különböző pólusszámokkal sorolható! Az áramot a behelyezett biztosíték határozza meg.

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 040734
Csomag	50
Vámtarifa	85369010

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Méret / pólusok

Hossz	27 mm
Raszterméret	5,08 mm
Pólusszám	1
Csapméretek	1,1 x 0,8 mm
Furatlyuk átmérője	1,4 mm
Csavarmenet	M3
Meghúzási forgatónyomaték min	0,5 Nm
Meghúzási nyomaték max.	0,6 Nm

Műszaki adatok

Termékcsalád	KDS 3-SI
Szigetelőanyag csoport	I
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	4 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	4 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	4 kV
Méretezési feszültség (III/3)	320 V
Méretezési feszültség (III/2)	320 V
Méretezési feszültség (II/2)	630 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I_N névleges áram	6,3 A
Névleges keresztmetszet	2,5 mm ²
Maximális terhelőáram	6,3 A (4 mm ² -es vezeték-keresztmetszet esetén)
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V2
Idomszer	A3
Csupaszolási hossz	8 mm
UL/CUL Usegroup B névleges feszültség	250 V
UL/CUL Usegroup B névleges áram	15 A
UL/CUL Usegroup D névleges feszültség	300 V
UL/CUL Usegroup D névleges áram	10 A

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,25 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	2,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,25 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	1,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12

2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték min	0,2 mm ²
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték max	1 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték min	0,2 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték max	1 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val min	0,25 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val max	0,75 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val min	0,5 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max	1 mm ²
AWG az UL/CUL szerint min.	28
AWG az UL/CUL szerint max.	12

Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, UL Recognized, RS

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
1400201	BNB-ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN	Fogazott jelölőszeg-szalag, Csík, fehér, feliratozva, hosszában feliratozva: sorfolytonos számok, 1-10, 11-20 stb. 491-500-ig, Szerelési mód: Dugaszolás, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, Szövegmező mérete: 4 x 4 mm
dugasz/adapter		
0201744	MPS-MT	vizsgálódugas
0201647	RPS	Szűkítődugas, Szín: szürke

szerelés

1780044	RZ 2,54	Raszterközdarab, 2,54 mm-rel megnöveli a raszterméretet, kontúrazonosan rögzül a kapocshoz, színe: zöld
---------	---------	---

szerszámok

1205121	SZG 0,6X3,5 VDE	Csavarhúzó, hornyos, lépcsős, vizsgálóaljzat-csavarokhoz, mérete: 0,6x3,5x100mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
---------	-----------------	--

átkötések

1780125	EB 8- KDS 3-SI	Behelyezhető híd, Pólusszám: 3, Szín: szürke
---------	----------------	--

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;