


VIP-3/SC/FLK34

Rendelési szám: 2315065

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2315065>

VARIOFACE modul, csavaros csatlakozással és szalagkábel csatlakozóval, NS 35 hordozósínre szereléshez, dugasz csatlakozóval, valamint rövid és hosszú zárókengyellel az aljzatokhoz, pólusszám: 34

**Kereskedelmi adat**

EAN	 4 046356 313285
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 525 (CAT-7-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2007.11.22



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok**Általános adatok**

U_N névleges feszültség	60 V AC/DC
Max. áramerhelhetőség áganként	1 A
Pólusszám	34
Szélesség	67,3 mm

Magasság	69 mm
Mélység	62 mm
Állapotjelzés	nincs
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szabványok/előírások	IEC 60664 DIN EN 50178 IEC 62103
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	II
Méretezési lökőfeszültség	0,6 kV

Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Nyomtatott csatlakozás
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC / EN
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Csupaszolási hossz	8 mm
Csavarmenet	M 3

Csatlakozás 2 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Vezérlési szint
Csatlakozások száma	1
Csatlakozási mód	IDC / FLK - tűskesáv (2,54 mm)
Pólusszám	34

Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, cUL Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
0818111	UC-TM 4	Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 4,2 mm, Szövegmező mérete: 3,6 x 10,5 mm
0818085	UC-TM 6	Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 5,6 x 10,5 mm
0811862	ZB 22:UNBEDRUCKT	Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 22 mm, Szövegmező mérete: 10,5 x 21,8 mm
0809793	ZB 5,08:UNBEDRUCKT	Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,08 mm, Szövegmező mérete: 4,98 x 10,5 mm

kábelek/vezetők

2299479	FLK 34/EZ-DR/ 50/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel két 34-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 0,5 m
2299482	FLK 34/EZ-DR/ 100/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel két 34-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 1 m
2299495	FLK 34/EZ-DR/ 150/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel két 34-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 1,5 m
2299505	FLK 34/EZ-DR/ 200/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel két 34-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 2 m
2299518	FLK 34/EZ-DR/ 300/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel két 34-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 3 m
2299521	FLK 34/EZ-DR/ 400/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel két 34-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 4 m
2299534	FLK 34/EZ-DR/ 600/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel két 34-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 6 m


2299547	FLK 34/EZ-DR/ 800/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel két 34-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 8 m
2299550	FLK 34/EZ-DR/1000/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel két 34-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 10 m
2318774	VIP-CAB-FLK34-0,14/...	Konfekcionált kerek kábel két beöntött 34-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés). A kábel egy 90° és egy 180°-os dugasszal rendelkezik, kábelhossz: változó
2318703	VIP-CAB-FLK34/0,14/0,5M	Konfekcionált kerek kábel két beöntött 34-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés). A kábel egy 90° és egy 180°-os dugasszal rendelkezik, kábelhossz: 0,5 m
2318716	VIP-CAB-FLK34/0,14/1,0M	Konfekcionált kerek kábel két beöntött 34-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés). A kábel egy 90° és egy 180°-os dugasszal rendelkezik, kábelhossz: 1 m
2318729	VIP-CAB-FLK34/0,14/1,5M	Konfekcionált kerek kábel két beöntött 34-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés). A kábel egy 90° és egy 180°-os dugasszal rendelkezik, kábelhossz: 1,5 m
2318732	VIP-CAB-FLK34/0,14/2,0M	Konfekcionált kerek kábel két beöntött 34-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés). A kábel egy 90° és egy 180°-os dugasszal rendelkezik, kábelhossz: 2 m
2318745	VIP-CAB-FLK34/0,14/3,0M	Konfekcionált kerek kábel két beöntött 34-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés). A kábel egy 90° és egy 180°-os dugasszal rendelkezik, kábelhossz: 3 m
2318758	VIP-CAB-FLK34/0,14/4,0M	Konfekcionált kerek kábel két beöntött 34-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés). A kábel egy 90° és egy 180°-os dugasszal rendelkezik, kábelhossz: 4 m
2318761	VIP-CAB-FLK34/0,14/6,0M	Konfekcionált kerek kábel két beöntött 34-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés). A kábel egy 90° és egy 180°-os dugasszal rendelkezik, kábelhossz: 6 m

Általános

5147777	BLUEMARK X1	Nyomtató UV technológiával UniCard formátumú műanyag lapkák feliratozásához.
---------	-------------	--

Rajzok

Kapcsolási rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;