

Nyomtatott áramköri kapocs - MK3DS 1,5/ 2-5,08 - 1724013

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



NYÁK sorkapocs, Névleges áram: 15 A, Névleges feszültség: 400 V, Raszterméret: 5,08 mm, Pólusszám: 2, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Szerelés: forrasztás, Csatlakozási irány: vezeték / NYÁK: 0 °, Szín: zöld, A termék különböző pólusszámokkal sorolható!

Az ábrán a termék 4 pólusú változata látható

Product Features

✓ Háromemeletes kialakítás nagy egység- és csatlakozási sűrűséggel

Key commercial data

package_quantity	100
GTIN	4017918025236

Technical data

Méreték

Hossz	32,3 mm
Magasság	36,6 mm
Raszterméret	5,08 mm
„a” méret	5,08 mm
Csapméretek	0,9 x 0,9 mm
Furatlyuk átmérője	1,3 mm

Általános

Termékcsalád	MK3DS 1,5
Szigetelőanyag csoport	I
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	4 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	4 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	4 kV
Méretezési feszültség (III/3)	250 V
Méretezési feszültség (III/2)	400 V
Méretezési feszültség (II/2)	630 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I _N névleges áram	15 A
Névleges keresztmetszet	1,5 mm ²
Maximális terhelőáram	17,5 A (2,5 mm ² -es keresztmetszetű vezeték esetén)
Szigetelőanyag	PA

Nyomtatott áramköri kapocs - MK3DS 1,5/ 2-5,08 - 1724013

Technical data

Általános

Forrasztópecek felülete	Sn
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Idomszer	A 1
Csupaszolási hossz	7 mm
Pólusszám	2
Csavarmenet	M3
Meghúzási forgatónyomaték min	0,5 Nm
Meghúzási nyomaték max.	0,6 Nm

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	1,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,25 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	1,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,25 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	1,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	26
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	14
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték min	0,14 mm ²
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték max	1 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték min	0,14 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték max	0,75 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val min	0,25 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val max	0,5 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val min	0,5 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max	0,5 mm ² 1. Emelet
AWG az UL/CUL szerint min.	30
AWG az UL/CUL szerint max.	14

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141109
eCl@ss 4.1	27141109
eCl@ss 5.0	27141190

Nyomtatott áramköri kapocs - MK3DS 1,5/ 2-5,08 - 1724013

classifications

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27261101
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432

approvals

CSA / UL Recognized / SEV / cUL Recognized / GOST / CCA / IECEE CB Scheme / GOST / SEV / cULus Recognized /

Approval details

CSA 		
Usegroups	B	D
UN névleges feszültség	300 V	300 V
IN névleges áram	10 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	24-14	24-14

UL Recognized 		
Usegroups	B	D
UN névleges feszültség	125 V	300 V
IN névleges áram	10 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	30-14	30-14

SEV	
UN névleges feszültség	250 V

Nyomtatott áramköri kapocs - MK3DS 1,5/ 2-5,08 - 1724013

approvals

IN névleges áram	
mm²/AWG/kcmil	2.5

cUL Recognized 		
Usegroups	B	D
UN névleges feszültség	125 V	300 V
IN névleges áram	10 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	30-14	30-14

GOST 
--

CCA

IECEE CB Scheme 



UN névleges feszültség	250 V
IN névleges áram	17,5 A
mm²/AWG/kcmil	2.5

cULus Recognized  US	
---	--

accessories

Kapocsjelölő, feliratozva

Nyomtatott áramköri kapocs - MK3DS 1,5/ 2-5,08 - 1724013

accessories

SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804293



Csavarozószerszám

SZS 0,6X3,5 - 1205053



Átkötőhíd

EBP 2- 5 - 1733169




EBP 2- 5 - 1733169



Drawings

Nyomtatott áramköri kapocs - MK3DS 1,5/ 2-5,08 - 1724013


Furatterv



Diagram

Nyomtatott áramköri kapocs - MK3DS 1,5/ 2-5,08 - 1724013

Méretrajz



© Phoenix Contact 2014 - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>