


## FLKMS 40

Rendelési szám: 2281584

Az ábrán egy 50-pólusú változat látható




<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2281584>

VARIOFACE modul, csavaros csatlakozással és dugaszolható laposkábel-csatlakozóval, NS 32 vagy NS 35/7.5 kalapsínre szerelhető, apa csatlakozóval, valamint rövid vagy hosszú reteszelő kilinccsel rugóléchez, pólusok száma 40



### Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 054830
Csomag	5
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 243 (IF-2007)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2010.03.10



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános adatok

$U_N$ névleges feszültség	< 50 V AC 60 V DC
Max. áramterhelhetőség áganként	1 A
Pólusszám	40

Szélesség	79 mm
Magasság	77 mm
Mélység	72 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Tesztfeszültség	500 V (50 Hz, 1 min)
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szabványok/előírások	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103

**Csatlakozás 1 csatlakozási adatok**

Megnevezés csatlakozás	Nyomtatott csatlakozás
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC / EN
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm <sup>2</sup>
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Csupaszolási hossz	8 mm
Csavarmenet	M3

**Tanúsítványok**

Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

**Tartozékok**

Termék	Típus leírás	Leírás
<b>kábelek/vezetők</b>		
2288985	FLK 40/EZ-DR/ 50/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 40-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek közt alkalmazható Siemens SIMATIC® S5-95U és 100U-hoz (32 x digitális IN/OUT), kábelhossz: 0,5 m
2288998	FLK 40/EZ-DR/ 100/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 40-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között alkalmazható Siemens SIMATIC® S5-95U-hoz és 100U-hoz (32 x digitális IN/OUT), kábelhossz: 1 m
2289007	FLK 40/EZ-DR/ 150/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 40-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között alkalmazható Siemens SIMATIC® S5-95U-hoz és 100U-hoz (32 x digitális IN/OUT), kábelhossz: 1,5 m
2289010	FLK 40/EZ-DR/ 200/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 40-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között alkalmazható Siemens SIMATIC® S5-95U-hoz és 100U-hoz (32 x digitális IN/OUT), kábelhossz: 2 m
2289023	FLK 40/EZ-DR/ 250/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 40-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között alkalmazható Siemens SIMATIC® S5-95U-hoz és 100U-hoz (32 x digitális IN/OUT), kábelhossz: 2,5 m
2289036	FLK 40/EZ-DR/ 300/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 40-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között alkalmazható Siemens SIMATIC® S5-95U-hoz és 100U-hoz (32 x digitális IN/OUT), kábelhossz: 3 m
2289049	FLK 40/EZ-DR/ 350/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 40-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között alkalmazható Siemens SIMATIC® S5-95U-hoz és 100U-hoz (32 x digitális IN/OUT), kábelhossz: 3,5 m
2289052	FLK 40/EZ-DR/ 400/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 40-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között alkalmazható Siemens SIMATIC® S5-95U-hoz és 100U-hoz (32 x digitális IN/OUT), kábelhossz: 4 m
2299589	FLK 40/EZ-DR/ 600/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 40-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között alkalmazható Siemens SIMATIC® S5-95U-hoz és 100U-hoz (32 x digitális IN/OUT), kábelhossz: 6 m
2299592	FLK 40/EZ-DR/ 800/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 40-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között alkalmazható Siemens SIMATIC® S5-95U-hoz és 100U-hoz (32 x digitális IN/OUT), kábelhossz: 8 m
2299602	FLK 40/EZ-DR/1000/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, két 40-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között alkalmazható Siemens SIMATIC® S5-95U-hoz és 100U-hoz (32 x digitális IN/OUT), kábelhossz: 10 m
2295059	FLK EZ-DR.../.../...	Kerek kábel, konfekcionált, nem árnyékolt, variálható kábelhossz

FLKMS 40 Rendelési szám: 2281584

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2281584>

---

## Cím

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;