


UM 45-FLK34


Rendelési szám: 2962599



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2962599>

VARIOFACE modul, csavaros csatlakozással és dugaszolt laposkábel csatlakozóval, NS 35/7.5 sínre szerelhető, tűk száma: 34



Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 087265
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 244 (IF-2007)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.04.11



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok**Általános adatok**

U _N névleges feszültség	25 V AC
	60 V DC
Max. áramerhelhetőség áganként	1 A
Pólusszám	34
Szélesség	110 mm

Magasság	45 mm
Mélység	50 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Tesztfeszültség bemenet/kimenet	500 V AC
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szabványok/előírások	IEC 60664 DIN VDE 0110
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	II

Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Nyomtatott csatlakozás
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC / EN
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	1,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	1,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	26
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	16
Csupaszolási hossz	6 mm
Csavarmenet	M3

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
kábelek/vezetők		
2299479	FLK 34/EZ-DR/ 50/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel két 34-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 0,5 m
2299482	FLK 34/EZ-DR/ 100/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel két 34-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 1 m
2299495	FLK 34/EZ-DR/ 150/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel két 34-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 1,5 m
2299505	FLK 34/EZ-DR/ 200/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel két 34-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 2 m
2299518	FLK 34/EZ-DR/ 300/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel két 34-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 3 m
2299521	FLK 34/EZ-DR/ 400/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel két 34-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 4 m
2299534	FLK 34/EZ-DR/ 600/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel két 34-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 6 m
2299547	FLK 34/EZ-DR/ 800/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel két 34-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 8 m
2299550	FLK 34/EZ-DR/1000/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel két 34-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 10 m
2295059	FLK EZ-DR.../.../...	Kerek kábel, konfekcionált, nem árnyékolt, variálható kábelhossz

Rajzok

Kapcsolási rajz



UM 45-FLK34 Rendelési szám: 2962599

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2962599>

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;