

Szerszámok
STRIPAX ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Csupaszoló szerszámok automatikus beállítással
- Flexibilis és tömör vezetékekhez
- Ideális választás gépészeti és üzemmérnöki feladatokhoz, vasúti alkalmazásokhoz, szélenergiához, robottechnológiához, robbanásvédelemhez, illetve hajózáshoz, platformok és hajók építéséhez
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után
- Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknél
- Különböző szigetelési vastagságokhoz állítható
- Kettős szigetelésű kábelek két műveleti lépésben, speciális beállítás nélkül
- Nincs holtjáték az önbeálló vágóegységben
- Hosszú élettartam
- Optimalizált ergonómiájú kivitel

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Típus | STRIPAX ULTIMATE |
| Rendelési szám | 1468880000 |
| Verzió | Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám, Hajlékony és merev vezetékek halogénmentes szigeteléssel, 6mm ² , 25mm |
| GTIN (EAN) | 4050118274158 |
| Menny. | 1 Stück |

Szerszámok
STRIPAX ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

| | | | |
|-----------|--------|------------------|------------|
| Szélesség | 190 mm | Szélesség (coll) | 7,48 inch |
| Magasság | 99 mm | Magasság (coll) | 3,898 inch |
| Mélység | 22 mm | Mélység (coll) | 0,866 inch |
| Tömeg | 222 g | Nettó tömeg | 221,4 g |

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Csupaszoló szerszámok

| | | | |
|---|----------------------|----------------------------------|--|
| Csupaszolási hossz, max. | 25 mm | Kábeltípus | Hajlékony és merev vezetékek halogénmentes szigeteléssel |
| Vezeték-keresztmetszet (vágási kapacitás) | 6 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, max. | 6 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet, min. | 0,25 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, min. AWG | AWG 24 |

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000163 | ETIM 4.0 | EC000163 |
| ETIM 5.0 | EC000163 | ETIM 6.0 | EC002109 |
| eClass 6.2 | 21-04-90-90 | eClass 7.1 | 21-04-37-06 |
| eClass 8.1 | 21-04-37-06 | eClass 9.0 | 21-04-37-06 |
| eClass 9.1 | 21-04-37-06 | | |

Jóváhagyások

Jóváhagyások

**Letöltések**

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
 Engineering Data [STEP](#)

**Szerszámok
STRIPAX ULTIMATE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Felhasználási példa****Felhasználási példa**

TYPE THHN

ALOGEN FREE 2,5MM² H07Z-K