

**P-sorozat  
PAP PDL6S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Product image****Rugós csatlakozás PUSH IN technológiával**

Az innovatív PUSH IN technológia minimálisan csökkenti a huzalozás idejét. A közvetlen behelyezés garantálja a nagy kihúzási erőt a vezetékknél, és az összes vezetéktípus egyszerű felszerelését.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Típus          | PAP PDL6S                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1411200000</a>           |
| Verzió         | P-sorozat, Véglap, sötétbézs, 1.5 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118212228                        |
| Menny.         | 20 Stück                             |

**P-sorozat  
PAP PDL6S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

|             |          |                  |            |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Szélesség   | 1,5 mm   | Szélesség (coll) | 0,059 inch |
| Magasság    | 118,1 mm | Magasság (coll)  | 4,65 inch  |
| Mélység     | 51,83 mm | Mélység (coll)   | 2,041 inch |
| Nettó tömeg | 6,87 g   |                  |            |

**Hőmérsékletek**

|                                     |               |                                     |        |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------|
| Tárolási hőmérséklet, max.          | 40 °C         | Tárolási hőmérséklet, min.          | 10 °C  |
| Tárolási hőmérséklet                | 10 °C...40 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 120 °C        |                                     |        |

**Anyag adatok**

|                          |       |      |           |
|--------------------------|-------|------|-----------|
| Anyag                    | Wemid | Szín | sötétbézs |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |      |           |

**Rendszer specifikációk**

|          |        |
|----------|--------|
| Változat | Véglap |
|----------|--------|

**Kiegészítő műszaki adatok**

|                |      |                    |                    |
|----------------|------|--------------------|--------------------|
| Felpattintható | Igen | Felszerelés típusa | Közvetlen rögzítés |
|----------------|------|--------------------|--------------------|

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC000886    | ETIM 6.0   | EC000886    |
| eClass 6.2 | 27-14-11-33 | eClass 7.1 | 27-14-11-33 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-33 | eClass 9.1 | 27-14-11-33 |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Engineering Data   | <a href="#">STEP</a>                            |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| User Documentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |