Krimpérintkező - SF-6CS2000 - 1605562

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (http://download.phoenixcontact.com)



Krimpérintkező, csavart, Egyszeres érintkező, Érintkezőátmérő: 1 mm, Krimptartomány: 0,06 mm²...0,25 mm²

Key commercial data

package_quantity	100
GTIN	4046356253611

Technical data

Általános

Érintkező kivitele	csavart
Érintkező-átmérő	1 mm
Csatlakozási mód	Aljzat
Csatlakozástechnika	Krimpcsatlakozás
Dugaszolási ciklusok mechanikus	50
Érvezeték keresztmetszete min.	0,06 mm²
Érvezeték keresztmetszete max.	0,25 mm²

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260708
eCl@ss 7.0	27440312
eCl@ss 8.0	27440204

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015

Krimpérintkező - SF-6CS2000 - 1605562

classifications

UNSPSC

UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	43201404

accessories


Krimpelőszerszám

SF-Z0025 - 1607452



Drawings

Méretrajz



© Phoenix Contact 2014 - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com