



renkforce Használati útmutató

Hő és páratartalom mérő 6510 Alumínium

R.szám: 1299497

Rendeltetésszerű használat:

A termék a beltéri környezeti hőmérséklet °C-ban való megjelenítésére valamint a relatív páratartalom (%R.H.) kijelzésére szolgál.

Kérjük a biztonsági tudnivalók betartását.

Ez a termék megfelel az alkalmazandó nemzeti és európai irányelveknek, a márkanév és a védjegyek a cég tulajdonát képezik. Minden jog fenntartva.

Csomag tartalma:

- Thermo/higrométer
- Tartó
- Használati útmutató

Biztonsági tudnivalók:

A használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő károk esetén érvényét veszíti a szavatosság/garancia! A következményes károkért nem vállalunk felelősséget! A szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő tárgyi vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság/garancia.

- Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a termék önkényes átalakítása és/vagy módosítása nem megengedett.
- A készülék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való.
- A termék csak beltéri használatra alkalmas, ne használja kültéren.
- A termék kizárólag otthoni használatra jelzi a hő és páratartalom adatokat, pontos mérésre nem alkalmas.
- A termék nem használható egészségügyi célokra.
- Amennyiben a terméken sérülések észlelhetők, ne használja tovább, hanem távolítsa el környezetbarát módon.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, ezek gyerekek számára veszélyes játékszerré válhatnak.

Beüzemelés

Válasszon egy megfelelő helyet a termék részére, lehetőleg kerülje a direkt napfényes helyeket, amelyek módosíthatják a tényleges értékeket. Ne helyezze radiátor közelébe sem.

A termék használható asztali készülékként állítva vagy falra is akasztható.

A tartó behelyezése:

Helyezze a tartó villáját a thermo/higrométer hátulján található nyíllal megjelölt helyre.

Falra helyezés

Csavarjon egy megfelelő méretű csavart a falba úgy, hogy a csavar feje néhány milliméterre lógjon ki a fal síkjából.

Ezután a készülék hátulján levő felakasztó lyuk

segítségével helyezze el az egységet a falon.

Mérési típusok:

A thermo/higrométer a hőmérsékletet °C-ban mutatja.

A thermo/higrométer a levegő nedvességtartalmát is mutatja (%R.H.). Az érték relatív, mely függ a környezet hőmérsékletétől.

Életkörünyezet:

Ha a levegő a szobában túl meleg vagy túl száraz, az káros az egészségre, a bőrre és a légzőszervekre. A megfelelő hőmérséklet és nedvességtartalom fontos a növényeknek, a fa padlózatnak, az antik bútoroknak, zeneszerszámoknak, könyveknek, stb. A levegő kontrollásával komfortosabban érezhetjük magunkat és fűtési költséget is megtakaríthatunk. A megfelelő hőmérséklet és páratartalom eltérő a különböző helyiségekben.

A köv. adatok ajánlottak:

Lépcsőház	15°C	40-60% páratartalom
Hálószoba	16-18°C	50-70% páratartalom
konyha	18°C	50-70% páratartalom
Nappali	20°C	40-60% páratartalom
Fürdő	23°C	50-70% páratartalom

Kezelés

Hagyja, hogy a készülék felvegye a környezet hőmérsékletét. Ez néhány órát is igénybe vehet.

A házat ne nyissa fel.

Kerülje az alábbi környezeti hatásokat a készülék körül:

-Szennyező vagy éghető gázok, vegyianyagok, oldószerek.

- erős vibráció

Erős mágneses mező, pl hangfalak közelében.

Műszaki adatok:

Kijelzési hőmérséklettartomány: -30 to +50 °C

Pontosság..... 2 °C

Tűrés..... ±2 °C (0 - +30 °C) / ±4 °C

Légnedvesség tartomány kijelzés:..... 20 to 100%R.H.

Pontosság..... 2%R.H.

Tűrés..... ±8%R.H. (40 - 70%R.H.) /

±12%R.H.

Méret:..... 88 x 27 mm

Súly..... 60 g