

Használati útmutató

a P300 típusú kézi mérőműszerhez

Üzembe helyezés

Távolítsa el a védőfóliát a fólia-billentyűzetről. Nyissa ki a készülék hátoldalán lévő elemtartót, és adott esetben távolítsa el az elem-megszakító csíkot. Az elemek berakása után azonnal bekapcsolódik a készülék, és használatra készen áll.

ON/OFF (be/ki) nyomógomb

Ennek a nyomógombnak a megnyomásával kapcsolhatja be vagy ki a mérőkészüléket.

Az AUTO-OFF (automatikus kikapcsolás) funkció

A készülék kb. 15 perc múlva automatikusan kikapcsolódik, ha ez idő alatt nem nyomtunk meg egyetlen gombot sem.

°C / °F nyomógomb

Általa kapcsolhatunk át °C-ról °F-ra. A beállított mértékegységet a készülék kikapcsolás után is megtartja.

HOLD (tartás) gomb

Amint megnyomja a (HOLD) nyomógombot, a megnyomás pillanatában kijelzett érték rögzítve marad a kijelzőn. Ha még egyszer megnyomja a (HOLD) nyomógombot, a készülék visszakapcsolódik a mérési üzemmódba, és az aktuális hőmérsékletet mutatja.

(MODE) nyomógomb

A (MODE) nyomógomb első megnyomására a kijelző a készülék bekapcsolása óta mért maximális hőmérsékletértéket mutatja. Ha még egyszer megnyomja ezt a gombot, a minimális hőmérsékletérték jelenik meg a kijelzőn. A gomb következő megnyomásakor a kijelző visszakapcsolódik az aktuális mérési értékre.

A MAX és a MIN érték törléséhez nyomja meg kb. 3 másodpercig a (MODE) nyomógombot a MAX vagy a MIN üzemmódban. A kijelzőn – jelenik meg. Az aktuális mérési érték újbóli megjelenítéséhez nyomja meg még egyszer a (MODE) nyomógombot.

A kijelző megvilágítása

Nyomja meg a megvilágítás nyomógombját. A kijelző megvilágítása kb. 5 másodpercre bekapcsolódik. Majd automatikusan kialszik a megvilágítás.

Elemcsere

Rakjon be új elemeket, ha a készülék a nyomógombok megnyomására értelmetlen értékeket jelenít meg.

Jelölés

CE-jelölés, EN 13485, tárolási (S), környezetvédelmi (C) alkalmasság, 1. pontossági osztály (-30 .. +70 °C). Az EN 13486 szerint ajánljuk az évenkénti újbóli kalibrálást.

Műszaki adatok

Mérési tartomány	-40°C-tól 200°C-ig
Feloldás	0,1°C a teljes tartományban
Pontosság±	0,5°C a 0°C-tól 100°C-ig terjedő tartományban, egyébként ± 1°C
Érzékelő	NTC
Megengedett üzemi hőmérséklet	0°C .. +40°C
Tápáramellátás	2 db 1,5 V-os AA-méretű ceruzaelem
Elem-üzemeltetartam kb. 1 év (a kijelző megvilágításának a bekapcsoltsági időtartamától függően)	A ház méretei kb. 130 x 70 x 25 mm (h x sz x ma)
Súly	kb. 130 g