

**PZ 10 HEX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül**

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

**Általános rendelési adatok**

Típus	PZ 10 HEX
Rendelési szám	<a href="#">1445070000</a>
Verzió	Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 0.14mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118250312
Menny.	1 Stück

**PZ 10 HEX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	195 mm	Szélesség (coll)	7,677 inch
Tömeg	600 g	Nettó tömeg	608 g

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Szerszámjellemzők - krimpelés**

Krimpelési típus/profil	Hatszög sajtolás	Érvég hüvelyek keresztmetszete, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Érvég hüvelyek keresztmetszete, max.	10 mm <sup>2</sup>		

**Érintkező leírása**

Érintkező típusa	Iker-érvég hüvelyek műanyag gallérral vagy anélkül	Krimpelési tartomány, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Krimpelési tartomány, max.	10 mm <sup>2</sup>		

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
eClass 6.2	21-04-38-10	eClass 7.1	21-04-38-10
eClass 8.1	21-04-38-10	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		


**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Engineering Data	<a href="#">STEP</a>

## PZ 10 HEX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Rajzok



### Felhasználási példa



### Felhasználási példa



### Felhasználási példa

