

**Ipari Ethernet  
IE-FC-SP-PWB/2ST****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védetségű osztály követelményeinek.

**Általános rendelési adatok**

|                |  |
|----------------|--|
| Típus          | IE-FC-SP-PWB/2ST                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1450550000</a>                       |
| Verzió         | FrontCom, Betétlemez, árnyékolt, 1x táp, 2x adat |
| GTIN (EAN)     | 4050118255256                                    |
| Menny.         | 1 Stück  |

**Ipari Ethernet  
IE-FC-SP-PWB/2ST**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Hossz       | 90,5 mm | Hossz, inch      | 3,563 inch |
| Szélesség   | 51,5 mm | Szélesség (coll) | 2,028 inch |
| Magasság    | 23 mm   | Magasság (coll)  | 0,906 inch |
| Nettó tömeg | 19 g    |                  |            |

**Hőmérsékletek**

|                         |                |                         |        |
|-------------------------|----------------|-------------------------|--------|
| Üzemi hőmérséklet, max. | 70 °C          | Üzemi hőmérséklet, min. | -40 °C |
| Üzemi hőmérséklet       | -40 °C...70 °C |                         |        |

**Általános adatok**

|       |                  |             |                       |
|-------|------------------|-------------|-----------------------|
| Anyag | Polikarbonát, PC | Terméktípus | Betétlemez, árnyékolt |
|-------|------------------|-------------|-----------------------|

**Szabványok**

|                               |          |                           |         |
|-------------------------------|----------|---------------------------|---------|
| Tanúsítvány száma (GERMLLOYD) | 13866-15 | Tanúsítvány száma (cURus) | E223801 |
|-------------------------------|----------|---------------------------|---------|

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC000456    | ETIM 6.0   | EC000456    |
| UNSPSC     | 31-16-23-03 | eClass 6.2 | 27-25-05-04 |
| eClass 7.1 | 27-18-92-17 | eClass 8.1 | 27-18-92-17 |
| eClass 9.0 | 27-18-28-06 | eClass 9.1 | 27-18-92-90 |

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|   |  |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">GL_FrontCom</a>  |
| Brochure/Catalogue                          | <a href="#">CAT 9 IETH 18/19 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> |
| Tervezési adatok                            | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>   |
| User Documentation                          | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>   |

## Ipari Ethernet IE-FC-SP-PWB/2ST

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Rajzok

### Méretrajz

