

**Ipari Ethernet
IE-FC-IP-PWU/2ST****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védettségi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Típus | IE-FC-IP-PWU/2ST |
| Rendelési szám | 1450700000 |
| Verzió | FrontCom, Betétlemez, árnyékolatlan, 1x táp, US, 2x adat |
| GTIN (EAN) | 4050118255607 |
| Menny. | 1 Stück |

**Ipari Ethernet
IE-FC-IP-PWU/2ST**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Hossz | 90,5 mm | Hossz, inch | 3,563 inch |
| Szélesség | 51,5 mm | Szélesség (coll) | 2,028 inch |
| Magasság | 23 mm | Magasság (coll) | 0,906 inch |
| Nettó tömeg | 20 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|--------|
| Üzemi hőmérséklet, max. | 70 °C | Üzemi hőmérséklet, min. | -40 °C |
| Üzemi hőmérséklet | -40 °C...70 °C | | |

Általános adatok

| | | | |
|-------|------------------|-------------|---------------------------|
| Anyag | Polikarbonát, PC | Terméktípus | Betétlemez, árnyékolatlan |
|-------|------------------|-------------|---------------------------|

Szabványok

| | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------|---------|
| Tanúsítvány száma (GERMLLOYD) | 13866-15 | Tanúsítvány száma (cURus) | E223801 |
|-------------------------------|----------|---------------------------|---------|

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0 | EC000456 | ETIM 6.0 | EC000456 |
| UNSPSC | 31-16-23-03 | eClass 6.2 | 27-25-05-04 |
| eClass 7.1 | 27-18-92-17 | eClass 8.1 | 27-18-92-17 |
| eClass 9.0 | 27-18-28-06 | eClass 9.1 | 27-18-92-90 |

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

| | |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | GL_FrontCom |
| Brochure/Catalogue | CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN |
| User Documentation | MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN |

Ipari Ethernet IE-FC-IP-PWU/2ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz

