

**Ipari Ethernet
IE-FCI-PWS-US****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védeettségi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Típus	IE-FCI-PWS-US
Rendelési szám	1450800000
Verzió	FrontCom, Insert Power US, Type B, Aljzatos csatlakozó, US
GTIN (EAN)	4050118255638
Menny.	1 Stück

**Ipari Ethernet
IE-FCI-PWS-US**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Tömeg	10 g	Nettó tömeg	10,76 g
-------	------	-------------	---------

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	85 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-20 °C
Üzemi hőmérséklet	-20 °C...85 °C		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Általános adatok

Betét típusa	Insert Power US	Connector face	Type B
Védelmi osztály	IP20		

Műszaki adatok

Ház fő anyaga	PA 66	Névleges feszültség (AC)	125 V
Névleges áram	15 A	Szigetelés erőssége	≥ 100 MΩ, 500 V DC-nél
Átmeneti ellenállás	≤ 30 mΩ		

Rögzíthető vezetékek

Csatlakozás típusa	Forrasztott csatlakozás, FS 4,8 x 0,8	Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, merev	...
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvellyel	...	Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvely nélkül	...
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvellyel	...	Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvely nélkül	...

Szabványok

Tanúsítvány száma (GERMLLOYD)	13866-15	Tanúsítvány száma (UR)	E479233
-------------------------------	----------	------------------------	---------

Villamos tulajdonságok

Szigetelés erőssége	≥ 100 MΩ, 500 V DC-nél	Átmeneti ellenállás	≤ 30 mΩ
---------------------	------------------------	---------------------	---------

Besorolások

ETIM 5.0	EC000456	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 6.2	27-26-12-90
eClass 7.1	27-18-92-17	eClass 8.1	27-18-92-17
eClass 9.0	27-44-03-90	eClass 9.1	27-18-90-90

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

**Ipari Ethernet
IE-FCI-PWS-US****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Letöltések**Approval/Certificate/Document of
Conformity[GL_FrontCom](#)

Brochure/Catalogue

[CAT 9 IETH 18/19 EN](#)[MB FREECONTACT EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

User Documentation

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)

**Ipari Ethernet
IE-FCI-PWS-US****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Rajzok****Méretrajz****Méretrajz**