

Készülékház - HC-EVO-B06-BWS-PLRBK - 1407621

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalógusból származnak! Teljes körű tájékoztatást a felhasználói dokumentáció tartalmaz. Az internet-letöltés általános használati feltételei érvényesek.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



HEAVYCON EVO műanyag falra szerelhető tokozat, B6, hosszanti kengyellel, magasság 30,5 mm, lapos tömítéssel

Előnyei

- ☒ Csekély költségek a fém kivitel miatt
- ☒ Csekély súly
- ☒ Csekély kicsapódásveszély
- ☒ A csatlakozóbetétek mindkét PE-lemeze összeköttetésbe kerül a lengő tokozatba beépített fémkerettel
- ☒ A fémbetétek siető PE-csatlakozást biztosítanak ferde dugaszolás esetén
- ☒ abszolút korrózióálló
- ☒ halogénmentes műanyag
- ☒ IK 08 szerinti ütésvizsgálat
- ☒ Jelölőtábla, felerősíthető

Kereskedelmi adatok

package_quantity	1
GTIN	4046356776837

Műszaki adatok

Méretek

Magasság	30,5 mm
Szélesség	53 mm
Hossz	80,5 mm
Szerelőkivágás hossza	52 mm
Szerelőkivágás szélessége	35 mm

Környezeti feltételek

A készülékház védettsége (IP)	IP66
A készülékház védettsége (NEMA)	4 (NEMA 250)
A készülékház védettsége (NEMA)	4X (NEMA 250)
A készülékház védettsége (NEMA)	12 (NEMA 250)
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C

Általános

Megjegyzés	HC-B6, BB10, DD24, M érintkezőbetétekhez. A kapocsadapterek D sorozatához nem alkalmazható.
------------	---

Készülék ház - HC-EVO-B06-BWS-PLRBK - 1407621

Műszaki adatok

Általános

Méret	B6
Elektronikaház típus	Falra szerelhető tokozat
Szín	fekete
Reteselés módja	hosszanti kengyellel
Meghúzási nyomaték	0,5 Nm ... 1,7 Nm (A falra szerelhető tokozat rögzítőcsavarjai)
tömszelence	nélkül
Elektronikaház anyaga	Poliamid
Reteselés anyaga	Poliamid
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Szerelési utasítás	a kapcsoladapterek D sorozatához nem alkalmazható
Szerelési útmutató	Nem alkalmas a HC-B 24-ADP-B..... adapterlapokhoz

Szabványok és meghatározások

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
-------------------------------------	----

Besorolások

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

Tanúsítások

EAC / GL /

Készülékház - HC-EVO-B06-BWS-PLRBK - 1407621

Tanúsítások

A tanúsítás részletei

EAC s

GL s

Tartozékok

Tömítés

HC-B06-SG-RBK - 1407702



HC-B06-SP-RBK - 1407706



Készülékház-kengyel

HC-B06-SL-PLBK - 1407697



Készülékjelölés

US-EMP (20X9) - 0829439



Készülékház - HC-EVO-B06-BWS-PLRBK - 1407621

Tartozékok


Védőfedél

HC-B06-BC-HI-PLBK - 1407692




Rajzok

Méretrajz



Méretrajz

Méretrajz



Szerelési kivágás

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>