

Készülékház - HC-EVO-B10-HHFS-PLBK - 1407627

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalógusból származnak! Teljes körű tájékoztatást a felhasználói dokumentáció tartalmaz. Az internet-letöltés általános használati feltételei érvényesek. (<http://download.phoenixcontact.de>)



HEAVYCON EVO műanyag lengő tokozat, bajonett peremmel az EVO tömszelencéhez, B10, hosszanti kengyelhez, magasság 87,5 mm, EVO tömszelence nélkül

Előnyei

- rugalmas vezetékálgazási irány oldalra vagy egyenesen
- Csekély költségek a fém kivétel miatt
- Jelölési lehetőség 9 x 20 mm-es jelölőlappal
- Csekély súly
- Csekély kicsapódásveszély
- A csatlakozóbetétek mindkét PE-lemeze összeköttetésbe kerül a lengő tokozatba beépített fémkerettel
- A fémbetétek siető PE-csatlakozást biztosítanak ferde dugaszolás esetén
- abszolút korrózióálló
- halogénmentes műanyag
- IK 08 szerinti ütészivsgálat
- Jelölőtábla, felerősíthető

Kereskedelmi adatok

package_quantity	1
GTIN	4046356776899

Műszaki adatok

Méretek

Magasság	87,5 mm
Szélesség	44 mm
Hossz	73 mm

Környezeti feltételek

A készülékház védettsége (IP)	IP66
A készülékház védettsége (NEMA)	4 (NEMA 250)
A készülékház védettsége (NEMA)	4X (NEMA 250)
A készülékház védettsége (NEMA)	12 (NEMA 250)
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C

Általános

Megjegyzés	HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03-I-PT, HC- 3-E...C érintkezőbetétekhez
------------	--

Készülékház - HC-EVO-B10-HHFS-PLBK - 1407627

Műszaki adatok

Általános

Méret	B10
Elektronikaház típus	Lengő tokozat
Szín	fekete
Reteszelés módja	hosszanti kengyelhez
A kábeleágazások száma	1
Vezetékleágazás	egyenes
Vezetékleágazás	oldalsó
tömszelence	nélkül
Elektronikaház anyaga	Poliamid
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Szerelési útmutató	Az alap lengő tokozatot ki kell egészíteni az EVO-tömszelencével. Az EVO-tömszelence 4 méretben kapható. Egyenes vagy oldalsó kábeleágazás létrehozásához. Az EVO-tömszelence kézzel vagy csőfogóval is szerelhető.

Szabványok és meghatározások

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
-------------------------------------	----

Besorolások

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

Készülékház - HC-EVO-B10-HHFS-PLBK - 1407627

Tanúsítások

GL / EAC /

A tanúsítás részletei

GL s

EAC s

Tartozékok

Készülékjelölés

US-EMP (20X9) - 0829439



Bajonettzáras kábeltömszelence

HC-B-G-M20-PLRBK - 1407669



HC-B-G-M25-PLRBK - 1407670



HC-B-G-M32-PLRBK - 1407671



Készülékház - HC-EVO-B10-HHFS-PLBK - 1407627

Tartozékok

HC-B-G-M40-PLRBK - 1407672



Bordáscső tömszelence

HC-B-GCA-M20-PLRBK - 1412021



HC-B-GCA-M25-PLRBK - 1411973



HC-B-GCA-M32-PLRBK - 1412022



HC-B-GCA-M40-PLRBK - 1412023



Védőfedél

Készülékház - HC-EVO-B10-HHFS-PLBK - 1407627


Tartozékok

HC-B10-HCLWS-PLR-BK - 1414635



Rajzok

Méretrajz



Méretrajz

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>