

Készülékház - HC-EVO-B10-HLFD-PLBK - 1407628

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalógusból származnak! Teljes körű tájékoztatást a felhasználói dokumentáció tartalmaz. Az internet-letöltés általános használati feltételei érvényesek. (<http://download.phoenixcontact.de>)



HEAVYCON EVO lengő tokozat műanyagból, bajonett peremmel az EVO tömszelencéhez, B10, keresztirányú kengyelhez, magassága 60,5 mm, EVO tömszelence nélkül

Előnyei

- rugalmas vezetékélgazási irány oldalra vagy egyenesen
- Csekély költségek a fém kivétel miatt
- Jelölési lehetőség 9 x 20 mm-es jelölőlappal
- Csekély súly
- Csekély kicsapódásveszély
- A csatlakozóbetétek mindkét PE-lemeze összeköttetésbe kerül a lengő tokozatba beépített fémkerettel
- A fémbetétek siető PE-csatlakozást biztosítanak ferde dugaszolás esetén
- abszolút korrózióálló
- halogénmentes műanyag
- IK 08 szerinti ütészivsgálat
- Jelölőtábla, felerősíthető

Kereskedelmi adatok

package_quantity	1
GTIN	4046356776905

Műszaki adatok

Méretek

Magasság	60,5 mm
Szélesség	44 mm
Hossz	73 mm

Környezeti feltételek

A készülékház védettsége (IP)	IP66
A készülékház védettsége (NEMA)	4 (NEMA 250)
A készülékház védettsége (NEMA)	4X (NEMA 250)
A készülékház védettsége (NEMA)	12 (NEMA 250)
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C

Általános

Megjegyzés	HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03-I-PT, HC- 3-E...C érintkezőbetétekhez
------------	--

Készülék ház - HC-EVO-B10-HLFD-PLBK - 1407628

Műszaki adatok

Általános

Méret	B10
Elektronikaház típus	Lengő tokozat
Szín	fekete
Reteszelés módja	keresztirányú kengyelhez
A kábeleágazások száma	1
Vezetékleágazás	egyenes
Vezetékleágazás	oldalsó
tömszelence	nélkül
Elektronikaház anyaga	Poliamid
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Szerelési útmutató	Az alap lengő tokozatot ki kell egészíteni az EVO tömszelencével. Az EVO tömszelence 4 méretben áll rendelkezésre. Egyenes vagy oldalsó kábel-leágazás hozható létre vele. Az EVO tömszelence szerelése például csőfogóval lehetséges.

Szabványok és meghatározások

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
-------------------------------------	----

Besorolások

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

Készülékház - HC-EVO-B10-HLFD-PLBK - 1407628

Tanúsítások

GL / EAC /

A tanúsítás részletei

GL s

EAC s

Tartozékok

Készülékjelölés

US-EMP (20X9) - 0829439



Bajonettzáras kábeltömszelece

HC-B-G-M20-PLRBK - 1407669



HC-B-G-M25-PLRBK - 1407670



HC-B-G-M32-PLRBK - 1407671



Készülékház - HC-EVO-B10-HLFD-PLBK - 1407628

Tartozékok

HC-B-G-M40-PLRBK - 1407672



Bordáscső tömszelence

HC-B-GCA-M20-PLRBK - 1412021



HC-B-GCA-M25-PLRBK - 1411973



HC-B-GCA-M32-PLRBK - 1412022



HC-B-GCA-M40-PLRBK - 1412023



Védőfedél

Készülékház - HC-EVO-B10-HLFD-PLBK - 1407628


Tartozékok

HC-B10-HCLWD-PLR-BK - 1414638



Rajzok

Méretrajz



Méretrajz

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>