

Készülékház - HC-EVO-B10-BWD-PLRBK - 1407634

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalógusból származnak! Teljes körű tájékoztatást a felhasználói dokumentáció tartalmaz. Az internet-letöltés általános használati feltételei érvényesek. (<http://download.phoenixcontact.de>)



HEAVYCON EVO műanyag falra szerelhető tokozat, B10, keresztirányú reteszelfüllel, magasság 30,5 mm, lapos tömítéssel

Előnyei

- Csekély költségek a fém kivétel miatt
- Csekély súly
- Csekély kicsapódásveszély
- A csatlakozóbetétek mindkét PE-lemeze összeköttetésbe kerül a lengő tokozatba beépített fémkerettel
- A fémbetétek siető PE-csatlakozást biztosítanak ferde dugaszolás esetén
- abszolút korrózióálló
- halogénmentes műanyag
- IK 08 szerinti ütésvizsgálat
- Jelölőtábla, felerősíthető

Kereskedelmi adatok

package_quantity	1
GTIN	4046356776967

Műszaki adatok

Méretetek

Magasság	30,5 mm
Szélesség	53 mm
Hossz	93,5 mm
Szerelőkivágás hossza	65 mm
Szerelőkivágás szélessége	35 mm

Környezeti feltételek

A készülékház védettsége (IP)	IP66
A készülékház védettsége (NEMA)	4 (NEMA 250)
A készülékház védettsége (NEMA)	4X (NEMA 250)
A készülékház védettsége (NEMA)	12 (NEMA 250)
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C

Általános

Megjegyzés	HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03-I-PT, HC- 3-E...C érintkezőbetétekhez
------------	--

Készülékház - HC-EVO-B10-BWD-PLRBK - 1407634

Műszaki adatok

Általános

Méret	B10
Elektronikaház típus	Falra szerelhető tokozat
Szín	fekete
Reteszelés módja	keresztirányú kengyellel
Meghúzási nyomaték	0,5 Nm ... 1,7 Nm (A falra szerelhető tokozat rögzítőcsavarjai)
tömszelence	nélkül
Elektronikaház anyaga	Poliamid
Tömítés anyaga	NBR
Reteszelés anyaga	Poliamid
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Szerelési utasítás	a kapcsoladapterek D sorozatához nem alkalmazható
Szerelési útmutató	Nem alkalmas a HC-B 24-ADP-B..... adapterlapokhoz

Szabványok és meghatározások

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
-------------------------------------	----

Besorolások

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

Tanúsítások

Készülékház - HC-EVO-B10-BWD-PLRBK - 1407634

Tanúsítások

A tanúsítás részletei

GL s

EAC s

Tartozékok

Tömítés

HC-B10-SG-RBK - 1407703



HC-B10-SP-RBK - 1407707



Készülékház-kengyel

HC-B10-24-DL-PLBK - 1407696



Készülékjelölés


US-EMP (20X9) - 0829439



Készülékház - HC-EVO-B10-BWD-PLRBK - 1407634


Rajzok

Méretrajz



Méretrajz

Méretrajz



Szerelési kivágás

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>