Készülékház - HC-EVO-B16-SHWS-2SSM40-PLRBK - 1407650

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalógusból származnak! Teljes körű tájékoztatást a felhasználói dokumentáció tartalmaz. Az internet-letöltés általános használati feltételei érvényesek.
(http://download.phoenixcontact.de)



Aljzat tokozat B16, hosszanti kengyellel, Anyag: Poliamid, Kábel-leágazások: 2, oldalsó, Magasság: 84 mm, Tömszelence: nélkül, Karmantyú: nem, 2x M40, Standard

Termékleírás

Egy tömszelencenyílás zárt, de csavarhúzóval nyitható

Előnyei

- Csekély költségek a fém kivitel miatt
- Csekély súly
- Csekély kicsapódásveszély
- A csatlakozóbetétek mindkét PE-lemeze összeköttetésbe kerül a lengő tokozatba beépített fémkerettel
- A fémbetétek sietős PE-csatlakozást biztosítanak ferde dugaszolás esetén
- abszolút korrózióálló
- halogénmentes műanyag
- IK 08 szerinti ütésvizsgálat
- Jelölőtábla, felerősíthető

Kereskedelmi adatok

package_quantity	1
GTIN	4046356777131

Műszaki adatok

Méretek

Magasság	84 mm
Szélesség	57 mm
Hossz	117 mm

Környezeti feltételek

A készülékház védettsége (IP)	IP66
A készülékház védettsége (NEMA)	4 (NEMA 250)
A készülékház védettsége (NEMA)	4X (NEMA 250)
A készülékház védettsége (NEMA)	12 (NEMA 250)
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C

Általános

Megjegyzés	a HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K, HV06-I-PR, HV 6-E...C érintkezőbetétekhez

Készülékház - HC-EVO-B16-SHWS-2SSM40-PLRBK - 1407650

Műszaki adatok

Általános

Méret	B16
Elektronikaház típus	Aljzat tokozat
Szín	fekete
Reteszelés módja	hosszanti kengyellel
A kábelleágazások száma	2
Vezetékleágazás	oldalsó
tömszelence	nélkül
A tömszelence típusa	2x M40
Elektronikaház anyaga	Poliamid
Tömítés anyaga	NBR
Reteszelés anyaga	Poliamid
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Szerelési útmutató	a két nyílás egyike a tömszelencékhez zárt - de csavarhúzóval feltörhető -, védőfedéllel.

Szabványok és meghatározások

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Besorolások

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

Készülékház - HC-EVO-B16-SHWS-2SSM40-PLRBK - 1407650

Tanúsítások

GL / EAC /

A tanúsítás részletei

GL s

EAC s

Tartozékok

Teljes tömszelence

HC-K-KV-M40(16-28)BK - 1407674



G-INS-M40-M68N-PNES-BK - 1411137



Tömítés

HC-B16-SP-RBK - 1407708



Védőfedél

Készülékház - HC-EVO-B16-SHWS-2SSM40-PLRBK - 1407650

Tartozékok

HC-B16-BC-HI-PLBK - 1407694



Készülékház-kengyel

HC-B16-SL-PLBK - 1407700



Zárócsavar

HC-K-BS-M40-BK - 1410767



Szűkítőadapter

REDUC-K-KV-M40/M32 BK - 1410738



Készülékjelölés

US-EMP (20X9) - 0829439



Készülékház - HC-EVO-B16-SHWS-2SSM40-PLRBK - 1407650

Tartozékok


Tartozékok

REDUC-K-KV-M40/M25 BK - 1410741



Rajzok

Méretrajz



Méretrajz

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com