Készülékház - HC-EVO-B16-HHFD-PLBK - 1407643

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalógusból származnak! Teljes körű tájékoztatást a felhasználói dokumentáció tartalmaz. Az internet-letöltés általános használati feltételei érvényesek.
(http://download.phoenixcontact.de)



HEAVYCON EVO műanyag lengő tokozat, bajonett peremmel az EVO tömszelencéhez, B16, keresztirányú kengyelhez, magasság 78 mm, EVO tömszelence nélkül

Előnyei

- rugalmas vezetékleágazási irány oldalra vagy egyenesen
- Csekély költségek a fém kivitel miatt
- Jelölési lehetőség 9 x 20 mm-es jelölőlappal
- Csekély súly
- Csekély kicsapódásveszély
- A csatlakozóbetétek mindkét PE-lemeze összeköttetésbe kerül a lengő tokozatba beépített fémkerettel
- A fémbetétek sietős PE-csatlakozást biztosítanak ferde dugaszolás esetén
- abszolút korrózióálló
- halogénmentes műanyag
- IK 08 szerinti ütésvizsgálat
- Jelölőtábla, felerősíthető

Kereskedelmi adatok

package_quantity	1
GTIN	4046356777070

Műszaki adatok

Méretek

Magasság	78 mm
Szélesség	44 mm
Hossz	93,5 mm

Környezeti feltételek

A készülékház védettsége (IP)	IP66
A készülékház védettsége (NEMA)	4 (NEMA 250)
A készülékház védettsége (NEMA)	4X (NEMA 250)
A készülékház védettsége (NEMA)	12 (NEMA 250)
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C

Általános

Megjegyzés	a HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K, HV06-I-PR, HV 6-E...C érintkezőbetétekhez

Készülékház - HC-EVO-B16-HHFD-PLBK - 1407643

Műszaki adatok

Általános

Méret	B16
Elektronikaház típus	Lengő tokozat
Szín	fekete
Reteszelés módja	keresztirányú kengyelhez
A kábelleágazások száma	1
Vezetékleágazás	egyenes
Vezetékleágazás	oldalsó
tömszelence	nélkül
Elektronikaház anyaga	Poliamid
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Szerelési útmutató	Az alap lengő tokozatot ki kell egészíteni az EVO tömszelencével. Az EVO tömszelence 4 méretben kapható. Egyenes vagy oldalsó kábelleágazás hozható létre vele. Az EVO tömszelence kézzel vagy csőfogóval szerelhető.

Szabványok és meghatározások

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Besorolások

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440202
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

Készülékház - HC-EVO-B16-HHFD-PLBK - 1407643

Tanúsítások

GL / EAC /

A tanúsítás részletei

GL s

EAC s

Tartozékok

Készülékjelölés

US-EMP (20X9) - 0829439



Bajonettzáras kábeltömszelence

HC-B-G-M20-PLRBK - 1407669



HC-B-G-M25-PLRBK - 1407670



HC-B-G-M32-PLRBK - 1407671



Készülékház - HC-EVO-B16-HHFD-PLBK - 1407643

Tartozékok

HC-B-G-M40-PLRBK - 1407672



Bordáscső tömszelence

HC-B-GCA-M20-PLRBK - 1412021



HC-B-GCA-M25-PLRBK - 1411973



HC-B-GCA-M32-PLRBK - 1412022



HC-B-GCA-M40-PLRBK - 1412023



Védőfedél

Készülékház - HC-EVO-B16-HHFD-PLBK - 1407643


Tartozékok

HC-B16-HCLWD-PLR-BK - 1414639



Rajzok

Méretrajz



Méretrajz

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com