

## Készülékház - HC-EVO-B24-SHWD-2SSM40-PLRBK - 1407665

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalógusból származnak! Teljes körű tájékoztatást a felhasználói dokumentáció tartalmaz. Az internet-letöltés általános használati feltételei érvényesek. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Aljzat tokozat B24, keresztirányú kengyellel, Anyag: Poliamid, Kábel-leágazások: 2, oldalsó, Magasság: 84 mm, Tömszelence: nélkül, Karmantyú: nem, 2x M40, Standard

### Termékleírás

Egy tömszelencenyílás zárt, de csavarhúzóval nyitható

#### Előnyei

- rugalmas vezetékkegázási irány oldalra vagy egyenesen
- Csekély költségek a fém kivétel miatt
- Jelölési lehetőség 9 x 20 mm-es jelölőlappal
- Csekély súly
- Csekély kicsapódásveszély
- A csatlakozóbetétek mindkét PE-lemeze összeköttetésbe kerül a lengő tokozatba beépített fémkerettel
- A fémbetétek siető PE-csatlakozást biztosítanak ferde dugaszolás esetén
- abszolút korrózióálló
- halogénmentes műanyag
- IK 08 szerinti ütésvizsgálat
- Jelölőtábla, felerősíthető

### Kereskedelmi adatok

package_quantity	1
GTIN	4046356777285

### Műszaki adatok

#### Méretek

Magasság	84 mm
Szélesség	57 mm
Hossz	144 mm

#### Környezeti feltételek

A készülékház védettsége (IP)	IP66
A készülékház védettsége (NEMA)	4 (NEMA 250)
A készülékház védettsége (NEMA)	4X (NEMA 250)
A készülékház védettsége (NEMA)	12 (NEMA 250)
A készülékház védettsége (NEMA)	NEMA 250
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C

# Készülékház - HC-EVO-B24-SHWD-2SSM40-PLRBK - 1407665

## Műszaki adatok

### Általános

Megjegyzés	HC-B24, BB46, D64, DD108, M, K, HV10-I-PT, HV 10-E...C érintkezőbetétekhez
Méret	B24
Elektronikaház típus	Aljzat tokozat
Szín	fekete
Reteszelés módja	keresztirányú kengyellel
A kábeleágazások száma	2
Vezetékleágazás	oldalsó
tömszelence	nélkül
A tömszelence típusa	2x M40
Elektronikaház anyaga	Poliamid
Tömítés anyaga	NBR
Reteszelés anyaga	Poliamid
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Szerelési útmutató	a két nyílás egyike a tömszelencékhez zárt - de csavarhúzóval feltörhető -, védőfedéllel.

### Szabványok és meghatározások

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
-------------------------------------	----

## Besorolások

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

### ETIM

ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

## Készülékház - HC-EVO-B24-SHWD-2SSM40-PLRBK - 1407665

### Tanúsítások

---

GL / EAC /

---

#### A tanúsítás részletei

GL s
------

EAC s
-------

### Tartozékok

#### Teljes tömszelence

HC-K-KV-M40(16-28)BK - 1407674



G-INS-M40-M68N-PNES-BK - 1411137



#### Készülékház-kengyel

HC-B10-24-DL-PLBK - 1407696



#### Zárócsavar

## Készülékház - HC-EVO-B24-SHWD-2SSM40-PLRBK - 1407665

### Tartozékok

HC-K-BS-M40-BK - 1410767



---

### Tömítés

HC-B24-SP-RBK - 1407709



---

### Szűkítőadapter

REDUC-K-KV-M40/M32 BK - 1410738



---

### Készülékjelölés

US-EMP (20X9) - 0829439



---

### Védőfedél

HC-B24-BCSFD-P-BK - 1414630



# Készülékház - HC-EVO-B24-SHWD-2SSM40-PLRBK - 1407665

## Tartozékok

---


## Tartozékok

REDUC-K-KV-M40/M25 BK - 1410741



## Rajzok

### Méretrajz



### Méretrajz

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>